

**PZ 6 ROTO ADJ****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Outils à sertir pour embouts nus et isolés**

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre

**Informations générales de commande**

Version	0.14mm², 6mm², Sertissage trapézoïdal
Référence	<a href="#">2831380000</a>
Type	PZ 6 ROTO ADJ
GTIN (EAN)	4064675415909
Qté.	1 pièce(s)
Pièces de rechange	<a href="#">2561810000</a> <a href="#">9202810000</a> <a href="#">9054820000</a> <a href="#">2566680000</a>

**PZ 6 ROTO ADJ****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Profondeur	22 mm	Profondeur (pouces)	0,866 inch
Hauteur	80 mm	Hauteur (pouces)	3,15 inch
Largeur	200 mm	Largeur (pouces)	7,874 inch
Poids net	425 g		

**Classifications**

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

**Caractéristiques techniques**

Description de l'article	Presse	Version	mécanique, sans compartiment amovible
--------------------------	--------	---------	---------------------------------------

**Description du contact**

Plage de sertissage, max.	6 mm <sup>2</sup>	Plage de sertissage, min.	0,14 mm <sup>2</sup>
Section du conducteur max. AWG	AWG 10	Section du conducteur min. AWG	AWG 26
Type de contact	Cosses tubulaires avec et sans isolant en plastique		

**Données de l'outil - sertissage**

Type de sertissage/-profil	Sertissage trapézoïdal
----------------------------	------------------------

**Conformité environnementale du produit**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

**Téléchargements**

Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-----------	--

### PZ 6 ROTO ADJ

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins



## PZ 6 ROTO ADJ

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Pièces de rechange

## Accessoires / pièces de rechange



## Outils à sertir pour embouts nus et isolés

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre

## Informations générales de commande

Type ERTE ES PZ 6 ROTO L

Référence [2561810000](#)

GTIN (EAN) 4050118570199

Qté. 1 pièce(s)

Type ERSATZTEILSET CLIP PZ 6 ...

Référence [9054820000](#)

GTIN (EAN) 4032248109289

Qté. 1 pièce(s)

Type ERTE KN SET PZ 6 ROTO L

Référence [2566680000](#)

GTIN (EAN) 4050118577105

Qté. 1 pièce(s)

## Pièces de rechange



Après avoir été dénudée, l'extrémité d'un câble peut recevoir un contact ou un embout qui sont sertis. Le sertissage est une connexion sûre entre un conducteur et un contact et cette méthode a largement remplacé la soudure. Le sertissage permet de réaliser une connexion homogène permanente entre un conducteur et un élément de raccordement. La connexion ne peut être réalisée qu'avec du matériel de haute qualité. Le résultat est une connexion électrique et mécanique sûre et fiable. Weidmüller propose toute une gamme d'outils mécaniques de sertissage. Des verrouillages forcés intégrés avec possibilité de déverrouillage assurent une qualité de travail optimale. Les connexions serties réalisées avec les outils Weidmüller correspondent aux normes et prescriptions internationales.

## Informations générales de commande

Type ERTE GRIFFE PZ

Version

Référence [9202810000](#)

Presse, Pièce de rechange

GTIN (EAN) 4032248512577

Qté. 1 pièce(s)