

PWEB-ES-RT-50/10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A PROCON-WEB beágyazott rendszer a konténer képen, Linuxon vagy Windowson keresztül platformtól függetlenül érhető el.

Az optimális, webalapú HMI megoldás megvalósításához a PROCON-WEB beágyazott rendszer az alábbi funkciókat kínálja.

- Szerepeken és jogosultságokon alapuló felhasználókezelés
- Átfogó riasztás
- előre meghatározott vezérlések, például gombok, csúszkák, szövegmezők vagy képterületek
- hatékony, összetettebb vezérlések, például iframe-ek, grafikonok, táblázatok
- rugalmas szkriptelés a maximális rugalmasság érdekében
- Előzmény funkció az előzmény adatok tárolásához és megjelenítéséhez
- csatlakozás különböző vezérlőrendszereken, például átfogó kommunikációs meghajtó portfolión (OPC-UA, CODESYS meghajtó vagy Modbus) keresztül

Általános rendelési adatok

Verzió	Megjelenítő szoftver, Platform a Runtime rendszer számára: Linux, Windows 10, Windows 11, Docker, Folyamatváltozók száma, max.: 50, HMI készülék száma, max.: 10
Rendelési szám	2992890000
Típus	PWEB-ES-RT-50/10
Qty.	1 Stück

PWEB-ES-RT-50/10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Nettó tömeg	0
-------------	---

Futásidő-jellemzők

Platform a Runtime rendszer számára	Linux, Windows 10, Windows 11, Docker	HMI készülék száma, max.	10
Az illesztőprogramok legnagyobb száma	99	Tervezésre jogosult	PROCON-WEB Designer
Futtatói funkciók	Egyszerű és összetett vezérlések, Riasztó, Történet, Felhasználókezelés, Folyamat csatlakozása kommunikációs meghajtókon keresztül		

Rendszeradatok

Folyamatváltozók száma, max.	50	HMI készülék száma, max.	10
Operációs rendszer	Linux, Windows, u-OS	Platform a Runtime rendszer számára	Linux, Windows 10, Windows 11, Docker

Licencinformáció

A licenc tartalma	Egyszeri licenc	Licenc típusa	Szoftver licenc
Licencelő	WIBU Azonosító	Folyamatváltozók száma, max.	50

Rendszerkövetelmények

Minimális lemezterületre van szükség	0,1 GB	Minimálisan szükséges memória (RAM)	0,1 GB
Operációs rendszer	Linux, Windows, u-OS		

Besorolások

ETIM 6.0	EC001416	ETIM 7.0	EC001416
ETIM 8.0	EC001416	ETIM 9.0	EC001416
ECLASS 9.0	27-24-25-02	ECLASS 9.1	27-24-25-02
ECLASS 10.0	27-24-25-02	ECLASS 11.0	27-24-25-02
ECLASS 12.0	27-24-25-02	ECLASS 13.0	27-24-25-02

Letöltések

Product Change Notification	Release notes - PROCON-WEB ES 6.7.0 EN Release notes - u-OS App PROCON-WEB ES
Software	Software – PROCON-WEB Embedded System 6.7.0 for Windows
Katalógusok	Catalogues in PDF-format