

PZ 6 ROTO ADJ ZERT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Инструменты для обжима кабельных наконечников с изоляцией и без нее**

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

Основные данные для заказа

Исполнение	0.14mm ² , 6mm ² , Трапецеидальный обжим
Номер для заказа	2831390000
Тип	PZ 6 ROTO ADJ ZERT
GTIN (EAN)	4064675415916
Кол.	1 Шт.
Запасные части	2561810000 9202810000 9054820000 2566680000

PZ 6 ROTO ADJ ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	22 мм	Глубина (дюймов)	0,866 inch
Высота	80 мм	Высота (в дюймах)	3,15 inch
Ширина	200 мм	Ширина (в дюймах)	7,874 inch
Длина	200 мм	Длина (в дюймах)	7,874 inch
Масса нетто	428 g		

Технические данные

Исполнение	механическая, без сменных вставок	Описание артикула	Инструмент для обжима
------------	-----------------------------------	-------------------	-----------------------

Описание контактов

Вид контакта	Кабельные наконечники с/без изоляции	Диапазон обжимаемых проводников, макс.	6 mm ²
Диапазон обжимаемых проводников, мин.	0,14 mm ²	Поперечное сечение провода, макс., AWG	AWG 10
Поперечное сечение провода, мин., AWG	AWG 26		

Характеристики инструмента — обжим

Вид/профиль обжима	Трапецидальный обжим
--------------------	----------------------

Классификации

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Загрузки

Каталог	Catalogues in PDF-format
---------	--

PZ 6 ROTO ADJ ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Запасные части

Принадлежности / запасные части

**Инструменты для обжима кабельных наконечников с изоляцией и без нее**

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

Основные данные для заказа

Тип ERTE ES PZ 6 ROTO L

Номер для заказа [4051810000](#)

GTIN (EAN) 4050118570199

Кол. 1 Шт.

Тип ERSATZTEILSET CLIP PZ 6 ...

Номер для заказа [4054820000](#)

GTIN (EAN) 4032248109289

Кол. 1 Шт.

Тип ERTE KN SET PZ 6 ROTO L

Номер для заказа [4056680000](#)

GTIN (EAN) 4050118577105

Кол. 1 Шт.

Запасные части



После снятия изоляции конец кабеля может быть обжат с соответствующими контактами или кабельными наконечниками. Обжим – это способ надежного соединения провода и контакта, который практически полностью вытеснил метод пайки. Обжимом называют создание сплошного неразъемного соединения между проводом и соединительным элементом. Такого соединения можно добиться исключительно при использовании высококачественных прецизионных инструментов. Результат – безопасное и надежное электрическое и механическое соединение. Weidmüller предлагает широкий ассортимент механических обжимных инструментов. Встроенная принудительная блокировка с возможностью разблокировки обеспечивает оптимальное качество обработки. Обжимные соединения, выполняемые с помощью инструментов Weidmüller, соответствуют международным нормам и предписаниям.

Основные данные для заказа

Тип ERTE GRIFFE PZ

Номер для заказа [4052810000](#)

GTIN (EAN) 4032248512577

Кол. 1 Шт.

Исполнение

Инструмент для обжима, Заменяемая деталь