

**CRIMPFIX ECO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- Pro automatické odizolování a krimpování
- Časově úsporná a efektivní práce
- Snadno seřaditelné podle příslušného rozsahu průřezů
- Odizolování a krimpování v jediném pracovním kroku
- Zpracování pouzder a kontaktů od jiných výrobců může způsobit chyby a poškodit stroj!

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Automatické přístroje, Automatický nástroj na odizolování vodičů a nalisování koncovek
Objednací číslo	<a href="#">2833890000</a>
Typ	CRIMPFIX ECO
GTIN (EAN)	4064675422570
Množství	1 ks
Náhradní díly	<a href="#">2875560000</a> <a href="#">2875570000</a>

## CRIMPFIX ECO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	323 mm	Hloubka (v palcích)	12,717 inch
Výška	188 mm	Výška (v palcích)	7,402 inch
Šířka	230 mm	Šířka (v palcích)	9,055 inch
Čistá hmotnost	12 496 g		

## PW65 údržba - automatické odizolování/nalisování koncovek

Doba pulzu	přibližně 1,5 s	Délka koncové dutinky na vodiče	14 mm
Délka nalisování koncovek	8 mm	Elektrické připojení	100-240 V / 50/60 Hz / 100 VA
Hlavice	Elektromechanické	Krimpovací rozsah, max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Krimpovací rozsah, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Nalisování koncovek	Trapézové
Průřez koncovek, max.	2,5 mm <sup>2</sup>	Průřez koncovek, min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Rozsah odizolování	0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> (~ AWG 20-14)	Spotřební materiál	Spojené koncové dutinky na vodiče

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ECLASS 9.0	17-13-01-01	ECLASS 9.1	17-13-01-01
ECLASS 10.0	17-13-01-01	ECLASS 11.0	17-13-01-01
ECLASS 12.0	17-13-01-01	ECLASS 13.0	17-13-01-01

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Soubory ke stažení

Uživatelská dokumentace	<a href="#">OPIN CRIMPFIX ECO WEB</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## CRIMPFIX ECO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Náhradní díly

### Příslušenství / náhradní díly



- Pro automatické odizolování a krimpování
- Časově úsporná a efektivní práce
- Snadno seřiditelné podle příslušného rozsahu průřezů
- Odizolování a krimpování v jediném pracovním kroku
- Zpracování pouzder a kontaktů od jiných výrobců může způsobit chyby a poškodit stroj!

### Všeobecné objednací údaje

Typ	AIMESA CF ECO	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6875560000</a>	Automatické přístroje, Náhradní díl
GTIN (EAN)	4064675654674	
Množství	1 ks	
Typ	HUELSENTRENNMESSER CRIM	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6875570000</a>	Automatické přístroje, Náhradní díl
GTIN (EAN)	4064675654681	
Množství	1 ks	