

CRIMPFIX ECO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- Para desaislado y prensado automáticos
- Ahorro de tiempo y esfuerzo de procesado
- Ajuste sencillo de la sección de conductor correspondiente
- Desaislado y prensado en un solo ciclo de trabajo
- El procesado de manguitos o terminales de otros fabricantes puede causar defectos y fallos en la máquina.

Datos generales para pedido

Versión	Máquinas automáticas, Máquina automática de desaislado y prensado
Código	2833890000
Tipo	CRIMPFIX ECO
GTIN (EAN)	4064675422570
Cantidad	1 Pieza
Piezas de repuesto	2875560000 2875570000

Fecha de creación 22 de mayo de 2024 16:17:43 CEST

CRIMPFIX ECO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Profundidad	323 mm	Profundidad (pulgadas)	12,717 inch
Altura	188 mm	Altura (pulgadas)	7,402 inch
Anchura	230 mm	Anchura (pulgadas)	9,055 inch
Peso neto	12.496 g		

Máquinas automáticas para desaislar/prensar

Conexión eléctrica	100-240 V / 50/60 Hz / 100 VA	Consumibles	Terminales tubulares en rollo
Longitud de los terminales tubulares	14 mm	Longitud de prensado	8 mm
Motor	Electromecánico	Prensado	Trapezoidal
Sección del terminal tubular, max.	2,5 mm ²	Sección del terminal tubular, min.	0,5 mm ²
Tiempo de ciclo	aprox. 1,5 s	Zona de desaislado	0,5 - 2,5 mm ² (~ AWG 20-14)
Zona de prensado, max.	2,5 mm ²	Zona de prensado, min.	0,5 mm ²

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ECLASS 9.0	17-13-01-01	ECLASS 9.1	17-13-01-01
ECLASS 10.0	17-13-01-01	ECLASS 11.0	17-13-01-01
ECLASS 12.0	17-13-01-01	ECLASS 13.0	17-13-01-01

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

Descargas

Documentación del usuario	OPIN CRIMPFIX ECO WEB
Catálogo	Catalogues in PDF-format

CRIMPFIX ECO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Piezas de repuesto**Accesorios/piezas de repuesto**

- Para desaislado y prensado automáticos
- Ahorro de tiempo y esfuerzo de procesado
- Ajuste sencillo de la sección de conductor correspondiente
- Desaislado y prensado en un solo ciclo de trabajo
- El procesado de manguitos o terminales de otros fabricantes puede causar defectos y fallos en la máquina.

Datos generales para pedido

Tipo	AIMESA CF ECO	Versión
Código	2875560000	Máquinas automáticas, Pieza de repuesto
GTIN (EAN)	4064675654674	
Cantidad	1 Pieza	
Tipo	HUELSENTRENNMESSER CRIM	Versión
Código	2875570000	Máquinas automáticas, Pieza de repuesto
GTIN (EAN)	4064675654681	
Cantidad	1 Pieza	