

HDC 16B ABU EXI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A kábelek EXI területen történő leválasztásának lehetősége leegyszerűsíti a telepítést és a szervizelést, és jobb előkészítést tesz lehetővé. Az itt bemutatott

Rockstar® EXI házak használata a típusjelölés alapján azonosítható.

Ezért a kék szín használata nem szükséges. A házat a kék EXI vezeték teszi teljessé.

Általános rendelési adatok

Verzió	, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 hozzá tartozó házzal, Válaszfalház, Oldalt rögzítő bilincs, nem cserélhető, Keresztkengyel az alsórészen, Standard
Rendelési szám	3001320000
Típus	HDC 16B ABU EXI
GTIN (EAN)	4099986902404
Qty.	1 Stück

HDC 16B ABU EXI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Magasság	29,3 mm	Magasság (coll)	1,154 inch
Szélesség	55 mm	Szélesség (coll)	2,165 inch
Rögzítési méret - magasság	32 mm	Rögzítési méret - szélesség	103 mm
Nettó tömeg	159 g		

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték	-40 °C ... 125 °C
-------------------------	-------------------

Méretetek

B ház magasság	29,5 mm	B1 alap magasság	5,3 mm
C1 alap szélessége	47 mm	Furat osztás hossz, A2	103 mm
Ház teljes hossza	93,3 mm		

Verzió

BG	6	Csatlakozás típusa	PUSH IN
Felső rész/alsó rész/fedél	alsó rész	Ház kivitele	Válaszfalház
Kivitel	Standard	Méret	6
Rögzítőrendszer kivitele	Oldalt rögzítő bilincs, nem cserélhető, Keresztkenyvel az alsórészen	Suitable for ModuPlug®	Igen
Szorítás változat	Oldalt rögzítő bilincs	Szín (RAL)	RAL 7035
Típus	Válaszfal (átvezető)	Tömítés	NBR

Általános adatok

ENT házak	Nem	Felületi minőség	Porbevonatos
Ház fő anyaga	alumínium présöntvény	Rögzítőelem anyaga	Nemesacél, rozsdamentes
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Védelmi osztály	IP65 hozzá tartozó házzal
Robbanás elleni védelem típusa	II 2G Ex ib IIC T6 Gb		

Besorolások

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9,1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02

Letöltések

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
-------------	--