

CRIMPFIX ECO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Automatikus csupaszoláshoz és krimpeléshez
- Időtakarékos és hatékony feldolgozás
- Könnyen állítható a megfelelő keresztmetszeti tartományhoz
- Csupaszolás és krimpelés egy lépésben
- Más gyártó hüvelyek és érintkezőinek feldolgozása a gép üzemzavarát és meghibásodását eredményezheti!

Általános rendelési adatok

Verzió	Automata gépek, Automata csupaszoló és krimpelő
Rendelési szám	2833890000
Típus	CRIMPFIX ECO
GTIN (EAN)	4064675422570
Qty.	1 Stück
Pótalkatrészek	2875560000 2875570000

CRIMPFIX ECO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	323 mm	Mélység (coll)	12,717 inch
Magasság	188 mm	Magasság (coll)	7,402 inch
Szélesség	230 mm	Szélesség (coll)	9,055 inch
Nettó tömeg	12 496 g		

PW65 karbantartás - automatikus csupaszolás/krimpelés

Csupaszolási tartomány	0,5 - 2,5 mm ² (~ AWG 20-14)	Elektromos csatlakozás	100-240 V / 50/60 Hz / 100 VA
Fogyóeszközök	Láncolt érvéghüvelyek	Hajtás	Electro-mechanical
Impulzus idő	kb. 1,5 s	Krimpelés	Trapezoidal
Krimpelési hossz	8 mm	Krimpelési tartomány, max.	2,5 mm ²
Krimpelési tartomány, min.	0,5 mm ²	Érvéghüvely hossza	14 mm
Érvéghüvelyek keresztmetszete, max.	2,5 mm ²	Érvéghüvelyek keresztmetszete, min.	0,5 mm ²

Besorolások

ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ECLASS 9.0	17-13-01-01	ECLASS 9,1	17-13-01-01
ECLASS 10.0	17-13-01-01	ECLASS 11.0	17-13-01-01
ECLASS 12.0	17-13-01-01	ECLASS 13.0	17-13-01-01

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

User Documentation	OPIN CRIMPFIX ECO WEB
Katalógusok	Catalogues in PDF-format

CRIMPFIX ECO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Pótalkatrészek

Tartozékok/cserealkatrészek



- Automatikus csupaszoláshoz és krimpeléshez
- Időtakarékos és hatékony feldolgozás
- Könnyen állítható a megfelelő keresztmetszeti tartományhoz
- Csupaszolás és krimpelés egy lépésben
- Más gyártó hüvelyeinek és érintkezőinek feldolgozása a gép üzemzavarát és meghibásodását eredményezheti!

Általános rendelési adatok

Típus	HUELSENTRENNMESSER CRIM	Verzió
Rendelési szám	8875570000	Automata gépek, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4064675654681	
Qty.	1 Stück	
Típus	AIMESA CF ECO	Verzió
Rendelési szám	8875560000	Automata gépek, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4064675654674	
Qty.	1 Stück	