

HDC 24B ABU EXI**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Možnost odpojení kabelů v oblasti EXI zjednodušuje instalaci a servis a umožňuje lepší přípravu.

Zde zobrazené skříně Rockstar[®] EXI jsou označeny pro použití svým výrobním označením.

Modrá barva proto není nutná. K dokončení skříně je nutná modrá vývodka EXI.

Všeobecné objednací údaje

Verze	, Velikost: 8, Stupeň krytí: IP 65 (v zapojeném stavu), Přepážkový kryt, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Nevýměnná boční uzamykací svorka, Standardně
Objednací číslo	3001330000
Typ	HDC 24B ABU EXI
GTIN (EAN)	4099986902411
Množství	1 ks

Datum vytvoření 20. května 2024 11:45:28 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

HDC 24B ABU EXI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Výška	33,8 mm	Výška (v palcích)	1,331 inch
Šířka	55 mm	Šířka (v palcích)	2,165 inch
Rozměr při montáži – výška	32 mm	Rozměr při montáži – šířka	130 mm
Čistá hmotnost	174 g		

Teploty

Mezní teplota	-40 °C ... 125 °C
---------------	-------------------

Obecné údaje

EMC kryty	Ne	Hlavní materiál krytu	tlakově litý hliník
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Materiál zajišťovacího prvku	Nerezavějící ocel
Provedení povrchu	Práškové lakování	Stupeň krytí	IP 65 (v zapojeném stavu)

Rozměry

Celková délka pouzdra	120 mm	Délka rozteče otvorů A2	130 mm
Výška pouzdra B	30 mm	Výška základny B1	5,3 mm
Šířka pouzdra C	43 mm	Šířka základny C1	47 mm

Verze

BG	8	Barva (RAL)	RAL 7035
Design	Standardně	Design pouzdra	Přepážkový kryt
Design zajišťovacího systému	Boční uzamykací svorka na dolní straně, Nevýměnná boční uzamykací svorka	Horní část/dolní část/víčko	
Typ	Bulkhead (průchodka)	Typ připojení	dolní část PUSH IN
Těsnění	NBR	Velikost	8
Verze svorky	Boční uzamykací svorka		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02

Soubory ke stažení

Katalogy	Catalogues in PDF-format
----------	--