

**HDC 24B ABU EXI****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Alternativet med att koppla bort ledningar i EXI-området förenklar installationen och servicen och möjliggör bättre förberedelser.

Rockstar<sup>®</sup> EXI-höljerna som visas här identifieras genom artikelns beteckning.

Ingen blå färg behövs därmed. En blå EXI-packbox behövs för att färdigställa höljet.

**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	, Byggstorlek: 8, Skyddsklass: IP65 (i ijackat tillstånd), Chassikåpa, Tvärförregling på underdelen, Överkopplingsbygel inte utbytbar, Standard
Art.nr.	<a href="#">3001330000</a>
Typ	HDC 24B ABU EXI
GTIN (EAN)	4099986902411
Förp.	1 Stück

## HDC 24B ABU EXI

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Höjd	33,8 mm	Bygghöjd (tum)	1,331 inch
Bredd	55 mm	Byggbredd (tum)	2,165 inch
Montagemått höjd	32 mm	Montagemått bredd	130 mm
Nettovikt	174 g		

## Temperaturer

Gränsvärde, temperatur	-40 °C ... 125 °C
------------------------	-------------------

## Allmänna data

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	EMC-kapslingar	Nej
Kapslingsmaterial	Aluminiumpressgjutgods	Material låselement	Rostfritt stål
Skyddsklass	IP65 (i ijackat tillstånd)	Yta	Pulverlack

## Mått

Bredd C1 - sockel	47 mm	Bredd kapsling	43 mm
Höjd kapsling B	30 mm	Höjd sockel B1	5,3 mm
Hålavstånd längd A2	130 mm	Längd kapsling	120 mm

## Utförande

Anslutningstyp	PUSH IN	BG	8
Bygelutförande	Överkopplingsbygel	Byggform	Standard
Byggstorlek	8	Färg (RAL)	RAL 7035
Tätning	NBR	Typ	Chassi (genomföring)
Utförande kapsling		Utförande låssystem	Tvärförregling på underdelen, Överkopplingsbygel inte utbytbar
Överdel/Underdel/Lock	Chassikåpa lower part		

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02

## Nedladdningar

Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-----------	--