

CRIMPFIX ECO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- För automatisk avisolering och crimpning
- Tidsbesparande och effektiv bearbetning
- Enkel inställning till respektive diameterområde
- Avisolering och crimpning i ett arbetssteg
- Bearbetning av hylsor eller kontakter från andra tillverkare kan orsaka maskinfel och defekter!

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Automater, Avisolerings- och crimpautomat
Art.nr.	2833890000
Typ	CRIMPFIX ECO
GTIN (EAN)	4064675422570
Förp.	1 Stück
Reservdelar	2875560000 2875570000

CRIMPFIX ECO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	323 mm	Byggdjup (tum)	12,717 inch
Höjd	188 mm	Bygghöjd (tum)	7,402 inch
Bredd	230 mm	Byggbredd (tum)	9,055 inch
Nettovikt	12 496 g		

Avisolerings/Kontaktpressningautomater

Avisoleringsområde	0,5 - 2,5 mm ² (~ AWG 20-14)	Crimp-område, max.	2,5 mm ²
Crimp-område, min	0,5 mm ²	Crimplängd	8 mm
Drivning	Elektromekanisk	Förbrukningsvaror	sammanlänkade ändhylsor
Kontaktpressning	Trapetsformad	Takttid	ca. 1,5 s
elektroanslutning	100-240 V / 50/60 Hz / 100 VA	Ändhylsarea, max.	2,5 mm ²
Ändhylsarea, min.	0,5 mm ²	Ändhylslängd	14 mm

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ECLASS 9.0	17-13-01-01	ECLASS 9.1	17-13-01-01
ECLASS 10.0	17-13-01-01	ECLASS 11.0	17-13-01-01
ECLASS 12.0	17-13-01-01	ECLASS 13.0	17-13-01-01

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Användardokumentation	OPIN CRIMPFIX ECO WEB
Kataloger	Catalogues in PDF-format

CRIMPFIX ECO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Reservdelar

Tillbehör / Reservdelar



- För automatisk avisolering och crimpning
- Tidsbesparande och effektiv bearbetning
- Enkel inställning till respektive diameterområde
- Avisolering och crimpning i ett arbetssteg
- Bearbetning av hylsor eller kontakter från andra tillverkare kan orsaka maskinfel och defekter!

Allmänna beställningsdata

Typ	HUELSENTRENNMESSER CRIM	Artikelbeteckning
Art.nr.	2875570000	Automater, Reservdel
GTIN (EAN)	4064675654681	
Förp.	1 Stück	
Typ	AIMESA CF ECO	Artikelbeteckning
Art.nr.	2875560000	Automater, Reservdel
GTIN (EAN)	4064675654674	
Förp.	1 Stück	