

**IE-C6GO6LB0003F40F40-X-K6KV****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Schéma připojení**

Kabel LMN, RJ12 / RJ12, kroucená dvojlinka, vhodný pro aplikace inteligentního měření, nestíněný

**Všeobecné objednávací údaje**

Objednávací číslo	<a href="#">3036970003</a>
Typ	IE-C6GO6LB0003F40F40-X-K6KV
GTIN (EAN)	4099986998896
Množství	1 ks

IE-C6GO6LB0003F40F40-X-K6KV

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Délka	0,3 m	Délka (v palcích)	11,811 inch
Čistá hmotnost	10 g		

## Obecné standardy

Příslušenství komunikačního kabelu specificky podle aplikací	VDE-AR-N 4100:2019-04	Standardní konektor	TIA-1096-A
--	-----------------------	---------------------	------------

## Elektrické vlastnosti kabelu

Doba propagace signálu	5,45 ns/m	Izolační napětí, max.	500 V
Izolační síla	≥ 100 MΩ	Jmenovité impulzní výdržné napětí	6 kV
Jmenovitý proud	1 A	Kategorie	Cat.3
Provozní napětí	50 V		

## Mechanické a materiálové vlastnosti kabelu

Barevný	Modrá	Halogen	Ne
Odolnost proti šíření ohně	in accordance with IEC 60332-1		

## Struktura kabelu

Barva opláštění	Modrá	Izolace	PE
Materiál pláště	LSZH	Počet vodičů	6
Průměr pláště	4,8 mm	Průměr pláště, max.	4,95 mm
Průměr pláště, min.	4,65 mm	Průřez	3x2xAWG 24/7
Průřez izolace	1 mm	Rozvržení kabelu	Dvojitá izolace podle VDE 0603-100
Stínění	U/UTP		

## Zástrčka

Zástrčka vlevo	RJ12, IP20, Kontakt samec, přímý, konektor, nestíněné	Zástrčka vpravo	RJ12, IP20, male contact, straight, plug, unshielded
----------------	---	-----------------	--

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ECLASS 9.0	27-06-03-08	ECLASS 9.1	27-06-03-08
ECLASS 10.0	27-06-03-08	ECLASS 11.0	27-06-03-08
ECLASS 12.0	27-06-03-08	ECLASS 13.0	27-06-03-08

## Osvědčení

Schválení



## Soubory ke stažení

Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)

Datum vytvoření 9. května 2024 5:02:15 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

**IE-C6GO6LB0003F40F40-X-K6KV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

## Výkres

