

## MOPL K6 STAHL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Abbildung ähnlich



Das Systemzubehör der Klippon® K Gehäusereihe ermöglicht eine einfache Anpassung der Gehäuse an die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Applikation.

- Tragschienen
- Montageplatten
- Scharniere
- Wandbefestigungshalter

### Allgemeine Bestelldaten

|            |  |
|------------|--|
| Ausführung | Klippon K (Aluminium-Leergehäuse), Montageplatte, Montageplatte, Höhe: 145 mm, Breite: 183 mm, Tiefe: 2 mm, Werkstoff: Stahlblech verzinkt, verzinkt, silber |
| Best.-Nr.  | <a href="#">3073110000</a>   |
| Typ        | MOPL K6 STAHL  |
| GTIN (EAN) | 4008190858049  |
| VPE        | 1 Stück  |

Erstellungs-Datum 5. Mai 2024 12:52:58 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

**MOPL K6 STAHL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

|                      |         |                        |            |
|----------------------|---------|------------------------|------------|
| Tiefe                | 2 mm    | Tiefe (inch)           | 0,079 inch |
| Höhe                 | 145 mm  | Höhe (inch)            | 5,709 inch |
| Breite               | 183 mm  | Breite (inch)          | 7,205 inch |
| Befestigungsmaß Höhe | 72,5 mm | Befestigungsmaß Breite | 162 mm     |
| Nettogewicht         | 357 g   |                        |            |

**Allgemeine Angaben**

|                 |            |                |                     |
|-----------------|------------|----------------|---------------------|
| Befestigungsart | geschraubt | Materialstärke | 2 mm                |
| Oberfläche      | verzinkt   | Werkstoff      | Stahlblech verzinkt |

**Allgemeine Angaben Zubehör**

|                      |            |                        |                     |
|----------------------|------------|------------------------|---------------------|
| Befestigungsart      | geschraubt | Befestigungsmaß Breite | 162 mm              |
| Befestigungsmaß Höhe | 72,5 mm    | Materialstärke         | 2 mm                |
| Oberfläche           | verzinkt   | Werkstoff              | Stahlblech verzinkt |

**Klassifikationen**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000213    | ETIM 7.0    | EC000213    |
| ETIM 8.0    | EC000213    | ETIM 9.0    | EC000213    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-06-39 | ECLASS 9.1  | 27-18-92-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-39 | ECLASS 11.0 | 27-40-06-39 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-06-39 | ECLASS 13.0 | 27-40-06-39 |

**Zulassungen**

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

**Downloads**

|            |  |
|------------|--|
| Kataloge   | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
| Broschüren |  |

**MOPL K6 STAHL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Zubehör****Tiefe 7,5 mm**

Das Systemzubehör der Klippon® K Gehäusereihe ermöglicht eine einfache Anpassung der Gehäuse an die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Applikation.

- Tragschienen
- Montageplatten
- Scharniere
- Wandbefestigungshalter

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | TS35X7.5 ST K6             | Ausführung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">8000003903</a> | Tragschiene, TS 35, TS 35 x 7.5, Breite: 172 mm, ohne Langloch, |
| GTIN (EAN) | 4050118652666              | Stahl, verzinkt, verchromt                                      |
| VPE        | 20 Stück                   |   |