

**IE-C6GO6LR0020F40F40-X-K6KV****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Schéma připojení**

Kabel LMN, RJ12 / RJ12, kroucená dvojlinka, vhodný pro aplikace inteligentního měření, nestíněný

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Propojovací kabel, RJ12, RJ12, Cat.3, LSZH, 2 m, 6 kV
Objednací číslo	<a href="#">2860910020</a>
Typ	IE-C6GO6LR0020F40F40-X-K6KV
GTIN (EAN)	4064675757580
Množství	1 ks

## IE-C6GO6LR0020F40F40-X-K6KV

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Délka	2 m	Délka (v palcích)	78,74 inch
Čistá hmotnost	20 g		

## Teploty

Provozní teplota	-20 °C...60 °C
------------------	----------------

## Obecné standardy

Příslušenství komunikačního kabelu specificky podle aplikací	VDE-AR-N 4100:2019-04	Standardní konektor	TIA-1096-A
--	-----------------------	---------------------	------------

## Elektrické vlastnosti kabelu

Izolační napětí, max.	500 V	Izolační síla	≥ 100 MΩ
Jmenovité impulzní výdržné napětí	6 kV	Kategorie	Cat.3
Provozní napětí	50 V		

## Mechanické a materiálové vlastnosti kabelu

Barevný	Červená	Halogen	Ne
Odolnost proti šíření ohně	in accordance with IEC 60332-1		

## Struktura kabelu

Barva opláštění	Červená	Materiál pláště	LSZH
Počet vodičů	6	Průměr pláště	4.8 mm
Průměr pláště, max.	4,95 mm	Průměr pláště, min.	4,65 mm
Průřez	3x2xAWG 24/7	Stínění	U/UTP

## Zástrčka

Zástrčka vlevo	RJ12, IP20, Kontakt samec, přímý, konektor, nestíněné	Zástrčka vpravo	RJ12, IP20, male contact, straight, plug, unshielded
----------------	---	-----------------	--

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ECLASS 9.0	27-06-03-08	ECLASS 9.1	27-06-03-08
ECLASS 10.0	27-06-03-08	ECLASS 11.0	27-06-03-08
ECLASS 12.0	27-06-03-08	ECLASS 13.0	27-06-03-08

## Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Datum vytvoření 27. dubna 2024 22:27:59 CEST

Stav katalogu 20.04.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

**IE-C6GO6LR0020F40F40-X-K6KV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technické údaje

### Soubory ke stažení

Katalogy

[Catalogues in PDF-format](#)

**IE-C6GO6LR0020F40F40-X-K6KV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

## Výkres

