

## QB 2 BK


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A csavarozható keresztösszekötők egyszerűen fel- és leszerelhetők. A nagy érintkezőfelületnek köszönhetően még nagyobb áramerősségek is maximálisan megbízható érintkezés mellett vihetők át.

## Általános rendelési adatok

Verzió	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 2, Osztás, mm (P): 6.80, Szigetelt: Igen, 32 A, fekete
Rendelési szám	<a href="#">3833900000</a>
Típus	QB 2 BK
GTIN (EAN)	4008190542559
Qty.	20 Stück

## QB 2 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	3 mm	Mélység (coll)	0,118 inch
Magasság	14,7 mm	Magasság (coll)	0,579 inch
Szélesség	11,3 mm	Szélesség (coll)	0,445 inch
Nettó tömeg	0,78 g		

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...55 °C
----------------------	----------------

## Anyag adatok

Anyag	PA 6.6	Szín	fekete
-------	--------	------	--------

## Rendszer specifikációk

Változat	Keresztösszekötő
----------	------------------

## Keresztösszekötő

Névleges áram, többpólusú	32 A	Típus	Keresztösszekötő
---------------------------	------	-------	------------------

## Kiegészítő műszaki adatok

Felszerelés típusa	Dugaszolt	Robbanásbiztosság szempontjából bevizsgált változat	Nem
Rögzítés típusa	Dugaszolt		

## Méretetek

Osztás, mm (P)	6,8 mm
----------------	--------

## Névleges adatok

Névleges áram	32 A
---------------	------

## Általános

Pólusszám	2
-----------	---

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9,1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## QB 2 BK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Műszaki adatok

### Letöltések

Engineering Data

[CAD data – STEP](#)

Katalógusok

[Catalogues in PDF-format](#)