

PVHYM+M+XXXX6W-15**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Kabel Y lub X służy do łączenia trzech lub czterech elementów systemu PV, takich jak przyłącze między obudowami PV, falownikami i skrzynkami ochronników przeciwprzepięciowych. Kable są dostępne w różnych wariantach przyłączy.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Fotowoltaika, Kabel ze złączem Y, 1x WM4 C Male, 2x MC4 Female, 6mm ² , 1500 V
Nr zam.	2877860000
Typ	PVHYM+M+XXXX6W-15
GTIN (EAN)	4064675666424
Ilość	1 Szt.

PVHYM+M+XXXX6W-15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Masa netto 91 g

Konfekcjonowanie wiązek kabli PV

Wersja z przewodem PV	Strona przewodu	lewy
	Liczba	1
	Długość kabla	160 mm
	Kolor przewodu	czarny
	Przekrój przewodu	6 mm ²
	Zintegrowany bezpiecznik wmontowany	Nie
	Wersja końca przewodu	złącza
	Wersja złącza	WM4 C
	Typ zestyku wtykowego	męskie
	Strona przewodu	prawy
	Liczba	1
	Długość kabla	200 mm
	Kolor przewodu	czarny
	Przekrój przewodu	6 mm ²
	Zintegrowany bezpiecznik wmontowany	Nie
	Wersja końca przewodu	złącza
	Wersja złącza	MC 4
	Typ zestyku wtykowego	żeńskie
	Strona przewodu	prawy
	Liczba	2
	Długość kabla	200 mm
	Kolor przewodu	czarny
	Przekrój przewodu	6 mm ²
	Zintegrowany bezpiecznik wmontowany	Nie
	Wersja końca przewodu	złącza
	Wersja złącza	MC 4
	Typ zestyku wtykowego	żeńskie
Znamionowe napięcie stałe	1 000 V	
przekrój przewodu	6 mm ²	

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001576	ETIM 7.0	EC001576
ETIM 8.0	EC001576	ETIM 9.0	EC001576
ECLASS 9.0	27-06-04-02	ECLASS 9.1	27-06-91-90
ECLASS 10.0	27-06-04-02	ECLASS 11.0	27-06-04-02
ECLASS 12.0	27-06-04-02	ECLASS 13.0	27-06-04-02

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

PVHYM+M+XXXX6W-15**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja
zgodności[CE-Declaration_PV_Y-X_Cables](#)

Katalogi

[Catalogues in PDF-format](#)

PVHYM+M+XXXX6W-15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki



PVHYM+M+XXXX6W-15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

