

THM SE-P 50 RT/WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A semleges biztonsági címkével az ISO 7010 szabványnak megfelelő jelölés most rugalmasan és könnyedén végezhető el.

Általános rendelési adatok

Verzió	Készülékjelölők, Készülékjelölők, 50 x 50 mm, piros-fehér
Rendelési szám	2885700000
Típus	THM SE-P 50 RT/WS
GTIN (EAN)	4064675854302
Qty.	250 Stück

THM SE-P 50 RT/WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	0,1 mm	Mélység (coll)	0,004 inch
Magasság	50 mm	Magasság (coll)	1,969 inch
Szélesség	50 mm	Szélesség (coll)	1,969 inch
Nettó tömeg	1,076 g		

Általános adatok

Anyag	Vinil fólia	Halogén	Igen
Nyomtatott karakterek	üres	Ragasztóanyag	Akril ragasztó
Szélesség	50 mm	Szín	piros-fehér
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	UL 969 tanúsítvány	Igen
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	110 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-50 °C

Készülékjelölők

Halogén	Igen
---------	------

Besorolások

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9,1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Engineering Data	CAD data – STEP
Katalógusok	Catalogues in PDF-format

THM SE-P 50 RT/WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok**

THM SE-P 50 RT/WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

THM MMP



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

Típus	THM MMP ROLLER 115
Rendelési szám	1357420000
GTIN (EAN)	4050118160314
Qty.	1 Stück

THM MULTIMARK PLUS



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

Típus	MM PLUS ROLLER 110
Rendelési szám	8672590000
GTIN (EAN)	4050118708097
Qty.	1 Stück

THM SE-P 50 RT/WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Tintaszalagok



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

Típus	RIBBON MM 84/300 WS	Verzió
Rendelési szám	4005040000	Festékszalag
GTIN (EAN)	4050118390025	
Qty.	1 Stück	