

CC-FO 74/101 MM WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Standard inbegriffen: CC**

Unser systematisch abgestimmtes Programm beinhaltet Etiketten zur Kennzeichnung von standardisierten Komponenten, wie auch universell einsetzbare und vertraute Formate: etwa der Markierer CC 85/54 zum Erstellen von Typenschildern.

Ihre Vorteile mit MultiMark

- „Verschiedene Materialien für unterschiedlichste Anforderungen“
- Einsetzbar für Betriebsmittel vieler Hersteller
- Gerätemarkierer im vertrauten Design

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	ClipCard, Gerätemarkierer, 74 x 101 mm, weiß
Best.-Nr.	2885720000
Typ	CC-FO 74/101 MM WS
GTIN (EAN)	4064675854326
VPE	100 Stück

CC-FO 74/101 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	0,55 mm	Tiefe (inch)	0,022 inch
Höhe	74 mm	Höhe (inch)	2,913 inch
Breite	101 mm	Breite (inch)	3,976 inch
Nettogewicht	0,014 g		

Allgemeine Angaben

Aufgedruckte Zeichen	neutral	Ausführung	selbstklebend, halogenfrei
Breite	101 mm	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
Einsatztemperaturbereich, max.	80 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-30 °C
Farbe	weiß	Halogene	Nein
Kleber	PE-Schaum mit Acrylatkleber	Werkstoff	Polyester

Gerätemarkierer

Halogene	Nein
----------	------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	CAD data – STEP
Kataloge	Catalogues in PDF-format