

**C300-32B-320B-2S-M25-1M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Изображение аналогичное

Предварительно подготовленные кабели дают возможность простого, быстрого и безошибочного соединения IOTA (Input Output Terminal Assemblies) C300 Honeywell и FTA (Field Terminal Assembly) Weidmüller. Кабели могут поставляться с простыми либо двойными соединителями, а также с клеммами.

Кожух облегчает перемещение и обеспечивает надежное соединение с IOTA. Кроме того он позволяет использовать кабели различных сечений длиной до 50 м.

**Основные данные для заказа**

Исполнение	Предварительно собранный кабель, PAC, Кабель LiYCY, 0.25 mm <sup>2</sup>
Номер для заказа	<a href="#">7789828010</a>
Тип	C300-32B-320B-2S-M25-1M
GTIN (EAN)	4032248130498
Кол.	1 Шт.

## C300-32B-320B-2S-M25-1M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Масса нетто 443 g

## Температуры

Температура хранения -10...60 °C Рабочая температура -10...50

## Общие данные

Длина кабеля	1	Интерфейс ПЛК	SP-BLZ 5.08 32P with CLAMSHELL
Интерфейс соединения	SP-BLZ 5.08 32P with CLAMSHELL	Кабель	Кабель LiYCY
Количество полюсов, мин.	32 полюса	Материал	ПВХ
Наружный диаметр	11,85 ± 1 mm	Пригодно для	Цифровые сигналы
Сечение провода	0,25 mm <sup>2</sup>		

## Электрические данные

Высоковольтное испытание	1 кВ/1 с	Допустимый ток на путь, макс.	1 A
Емкость жила / жила	300 pF/m	Емкость жила / экран	300 pF/m
Номинальное напряжение	≤ 250 В DC ≤ 250 В AC	Общий ток, макс.	3 A
Рабочее напряжение	≤ 250 В DC ≤ 250 В AC	Сопротивление	≤ 80 мОм/м

## Классификации

ETIM 6.0	EC000237	ETIM 7.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ECLASS 9.0	27-24-22-20	ECLASS 9.1	27-24-22-20
ECLASS 10.0	27-24-22-20	ECLASS 11.0	27-24-22-20
ECLASS 12.0	27-24-22-20	ECLASS 13.0	27-24-22-20

## Сертификаты

ROHS Соответствовать

## Загрузки

Уведомление об изменении продукта [Product modification for PAC-NAI, PAC-HONEYWELL and C300 Pre-Assembled Cables](#)  
Каталог [Catalogues in PDF-format](#)