

SIHA 3/G20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image



A SIHA biztosítótartó gyorsan át tudja változtatni a bontókapcsot biztosítós kapoccsá: egyszerűen távolítsa el a leválasztó kart, és csatlakoztassa a biztosíték egységet.

Általános rendelési adatok

Verzió	Biztosítótartó átvezető modulós sorkapocshoz, dugaszolható
Rendelési szám	7921560000
Típus	SIHA 3/G20
GTIN (EAN)	4032248264643
Qty.	25 Stück

SIHA 3/G20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	63,1 mm	Mélység (coll)	2,484 inch
Magasság	39,38 mm	Magasság (coll)	1,55 inch
Szélesség	6 mm	Szélesség (coll)	0,236 inch
Nettó tömeg	6,44 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-50 °C...120 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet., min.	-50 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	120 °C		

Anyag adatok

Anyag	Wemid	Szigetelőanyag	Wemid
Szín	fekete	UL 94 éghetőségi osztály	V-0

Rendszer specifikációk

Változat	Biztosítóelem	Véglap szükséges	Nem
----------	---------------	------------------	-----

Kiegészítő műszaki adatok

Felszerelés típusa	Dugaszolt	Telepítési útmutató	Kezelési útmutató/ katalógus
--------------------	-----------	---------------------	---------------------------------

Névleges adatok

Névleges feszültség	250 V	Névleges áram	6,3 A
Névleges lökőfeszültség	4 kV	Szennyezés súlyossága	3

Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

Csatlakozás típusa	Dugaszolható csatlakozás
--------------------	--------------------------

Általános

Telepítési útmutató	Kezelési útmutató/ katalógus	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	120 °C
---------------------	---------------------------------	------------------------------------	--------

Besorolások

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9,1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Műszaki adatok**Letöltések**

Approval/Certificate/Document of Conformity	Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10
Engineering Data	CAD data – STEP
Tervezési adatok	Zuken E3.S
Product Change Notification	PCN - EN PCN - DE
User Documentation	Beipackzettel_SIHA3.pdf StorageConditionsTerminalBlocks
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	

