

## SIHA 3/G20/LD 10-36V

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Produktbild



Der Sicherungshalter SIHA macht im Handumdrehen aus einer Trennklemme eine Sicherungsklemme: Einfach den Trennhebel entfernen und den Sicherungsstecker aufstecken.

### Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Sicherungshalter (Klemmen), 2.31 mA, steckbar
Best.-Nr.	<a href="#">7921570000</a>
Typ	SIHA 3/G20/LD 10-36V
GTIN (EAN)	4032248322503
VPE	25 Stück

## SIHA 3/G20/LD 10-36V

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	63,1 mm	Tiefe (inch)	2,484 inch
Höhe	39,38 mm	Höhe (inch)	1,55 inch
Breite	6 mm	Breite (inch)	0,236 inch
Nettogewicht	8,28 g		

### Temperaturen

Betriebstemperatur	-50 °C... 120	Dauergebrauchstemperatur, min.	-50 °C
Dauergebrauchstemperatur, max.	120 °C		

### Allgemeines

Einbauhinweis	Bedienungsanleitung/Katalog	Einsatztemperaturbereich, max.	120 °C
---------------	-----------------------------	--------------------------------	--------

### Bemessungsdaten

Bemessungsspannung	250 V	Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	3		

### Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Anschlussart	Steckanschluss
--------------	----------------

### Systemkennwerte

Ausführung	Sicherungselement	Abschlussplatte erforderlich	Nein
------------	-------------------	------------------------------	------

### Werkstoffdaten

Werkstoff	Wemid	Isolierstoff	Wemid
Farbe	schwarz	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0

### weitere technische Daten

Einbauhinweis	Bedienungsanleitung/Katalog	Montageart	gesteckt
---------------	-----------------------------	------------	----------

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90

### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

## SIHA 3/G20/LD 10-36V

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Downloads

Engineering-Daten	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Engineering-Daten	<a href="#">Zuken E3.S</a>
Produktänderungsmitteilung	<a href="#">PCN - EN</a> <a href="#">PCN - DE</a>
Anwenderdokumentation	<a href="#">Beipackzettel_SIHA3.pdf</a> <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschüren	

**SIHA 3/G20/LD 10-36V**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zeichnungen**

