

**FAD 1771-WG SL21 M US****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Подобно иллюстрации**

С усложнением структуры оборудования, устареванием некоторых ПЛК и неослабевающим ростом потребности в сигналах ввода-вывода владельцы многих установок и оборудования вынуждены заменять существующие контроллеры новыми без модифицирования кабельной проводки, имеющейся на месте эксплуатации. С помощью адаптеров, предварительно собранных кабелей и интерфейсов компании Weidmüller можно легко и безопасно решить проблему замены одной системы ПЛК на другую: пользователи смогут сохранить существующую кабельную проводку, протестировать новую систему и свести к минимуму простои, связанные с монтажом.

**Основные данные для заказа**

Номер для заказа	<a href="#">7940125452</a>
Тип	FAD 1771-WG SL21 M US
GTIN (EAN)	4064675209201
Кол.	1 Шт.

## FAD 1771-WG SL21 M US

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Глубина	33 мм	Глубина (дюймов)	1,299 inch
Высота	269 мм	Высота (в дюймах)	10,591 inch
Ширина	32 мм	Ширина (в дюймах)	1,26 inch
Масса нетто	1 000 g		

## Температуры

Температура хранения	-40...60 °C	Рабочая температура	-25...50 °C
----------------------	-------------	---------------------	-------------

## Данные соединения

Количество полюсов	21-пол.	Соединение (со стороны устройства управления)	Разъем SL 3,5
Соединение (сторона устройства полевого уровня)	Card edge		

## Расчетные данные

Максимальный ток на канал	2 A	Общий номинальный ток	8 A
---------------------------	-----	-----------------------	-----

## Соответствие стандартам по изоляции (EN50178)

В соответствии с	DIN EN 50178	Номинальное напряжение	< 250 V AC
Категория перенапряжения	II	Степень загрязнения	2
Испытательное напряжение изоляции AC	1,2 kV		

## Классификации

ETIM 6.0	EC002584	ETIM 7.0	EC002584
ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ECLASS 9.0	27-33-02-92	ECLASS 9.1	27-24-22-92
ECLASS 10.0	27-33-02-92	ECLASS 11.0	27-33-02-92
ECLASS 12.0	27-33-02-92	ECLASS 13.0	27-33-02-92

## Сертификаты

Сертификаты



## Загрузки

Каталог [Catalogues in PDF-format](#)

## FAD 1771-WG SL21 M US

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Изображения

