

P BAG SET 8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A műhelyek és az üzemek a rendezett szerszámkészleteket részesítik előnyben. Az ilyen eszközök minimális kereséssel és előkészítéssel használhatók és pénzt takarítanak meg. A Weidmüller ezt a tudását használta fel akkor, amikor termékeit kombinálta a felhasználói igények és a funkcionalitás figyelembe vételével. Az érvéghüvelyek vágására, csupaszolására és krimpelésére való Weidmüller krimpkészletekben praktikus szerszámok találhatók.

Általános rendelési adatok

| Verzió | Szerszámok, Tartozékok |
|----------------|----------------------------|
| Rendelési szám | 2903450000 |
| Típus | P BAG SET 8 |
| GTIN (EAN) | 4099986009226 |
| Qty. | 1 Stück |

P BAG SET 8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | | | |
|-------------|------------|------------------|-------------|
| Mélység | 220 mm | Mélység (coll) | 8,661 inch |
| Magasság | 60 mm | Magasság (coll) | 2,362 inch |
| Szélesség | 320 mm | Szélesség (coll) | 12,598 inch |
| Nettó tömeg | 1 525,04 g | | |

Műszaki adatok

| | |
|-----------------|------------------------|
| Árucikk leírása | Szerszámtáska, szerelt |
|-----------------|------------------------|

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000149 | ETIM 7.0 | EC000149 |
| ETIM 8.0 | EC000149 | ETIM 9.0 | EC000149 |
| ECLASS 9.0 | 21-04-50-03 | ECLASS 9,1 | 21-10-01-90 |
| ECLASS 10.0 | 21-04-50-03 | ECLASS 11.0 | 21-04-50-03 |
| ECLASS 12.0 | 21-04-50-03 | ECLASS 13.0 | 21-04-50-03 |

Letöltések

| | |
|-------------|--|
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |
|-------------|--|

P BAG SET 8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Crimping tools

**Krimpelő szerszámok érvéghüvelyekhez, műanyag gallérral vagy anélkül**

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|---------------------------|--|
| Típus | PZ 6 ROTO ADJ | Verzió |
| Rendelési szám | 831380000 | 0. 14mm², 6mm², Trapéz alakú krimpelés |
| GTIN (EAN) | 4064675415909 | |
| Qty. | 1 Stück | |

VDE-szigetelt kombinált fogó



Amikor feszültség alatt álló elemeken dolgozik, speciális irányelveket kell betartania és speciális, kifejezetten erre a célra gyártott és bevizsgált szerszámokat kell használnia. A Weidmüller teljes választékot kínál olyan fogókból, amely megfelelnek az országos és nemzetközi vizsgálati szabványoknak.

Valamennyi fogó gyártása és vizsgálata a DIN EN 60900 szerint történik.

A fogók ergonomikus kialakítása jól illeszkedik a kézbe, így biztosabb fogást garantál. Az ujjak nem nyomódnak egymáshoz, így a működtetés kevésbé fájó.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|---------------------------|--------|
| Típus | KBZ 180 | Verzió |
| Rendelési szám | 046290000 | Fogó |
| GTIN (EAN) | 4032248356485 | |
| Qty. | 1 Stück | |

P BAG SET 8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Szerszámok



- Csupaszoló szerszámok automatikus beállítással
- Flexibilis és tömör vezetékekhez
- Ideális választás gépészeti és üzemmérnöki feladatokhoz, vasúti alkalmazásokhoz, szélenergiához, robottechnológiához, robbanásvédelemhez, illetve hajózáshoz, platformok és hajók építéséhez
- A csupaszolási hossz végütközővel állítható
- A befogópofák automatikus nyitása csupaszolás után
- Nincs Fan-Out az egyes vezetékeknel
- Különböző szigetelési vastagságokhoz állítható
- Kettős szigetelésű kábelek két műveleti lépésben, speciális beállítás nélkül
- Nincs holtjáték az önbeálló vágóegységben
- Hosszú élettartam
- Optimalizált ergonómiájú kivitel

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | STRIPAX | Verzió |
| Rendelési szám | 6005000000 | Szerszámok, Csupaszoló és vágószerszám |
| GTIN (EAN) | 4008190072506 | |
| Qty. | 1 Stück | |

Vágószerszámok



Vágószerszámok akár, 8, 12, 14 és 22 mm külső átmérőjű vezetékekhez. A speciális pengealakítással minimális fizikai erőfelfejtással, roncsolásmentesen vágathók a réz- és alumíniumvezetékek. A (KT 8 – KT 22) vágószerszámok a VDE és GS által bevizsgált, 1000 V-ig működő védőszigeteléssel is rendelkeznek, az EN/IEC 60900 szabvány szerint.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Típus | KT 8 | Verzió |
| Rendelési szám | 6002650000 | Vágószerszámok, Egykezes vágószerszám |
| GTIN (EAN) | 4008190020163 | |
| Qty. | 1 Stück | |

P BAG SET 8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

nem szerelt



A műhelyek és az üzemek a rendezett szerszámkészleteket részesítik előnyben. Az ilyen eszközök minimális kereséssel és előkészítéssel használhatók és pénzt takarítanak meg. A Weidmüller ezt a tudását használta fel akkor, amikor termékeit kombinálta a felhasználói igények és a funkcionalitás figyelembe vételével. Az érvéghüvelyek vágására, csupaszolására és krimpelésére való Weidmüller krimpkészletekben praktikus szerszámok találhatóak.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|------------------------|
| Típus | P BAG | Verzió |
| Rendelési szám | 8548180000 | Szerszámok, Tartozékok |
| GTIN (EAN) | 4050118557916 | |
| Qty. | 1 Stück | |

Érintkezés nélküli feszültségteszter



- 4 mm-es távolságból működik
- A kapacitív módszernek köszönhetően nincs szükség arra, hogy áram folyjon
- Mindössze néhány milliméteres túréssal észleli az eltakart szakadt huzalokat
- Észleli a feszültséget vezető huzalokat aljzatokban, kábeldobokon, elosztókban stb.
- Kijelzés: hallható jelzés, illetve látható és hallható jelzés
- elemlámpa funkció a VT LCL készülékkel

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | VT LCL | Verzió |
| Rendelési szám | 8436670000 | Behelyező szerszámok E 14 4 A-es betétekhez, Vezetékkereső |
| GTIN (EAN) | 4050118450033 | |
| Qty. | 1 Stück | |