

P BAG XL SET 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A műhelyek és az üzemek a rendezett szerszámkészleteket részesítik előnyben. Az ilyen eszközök minimális kereséssel és előkészítéssel használhatók és pénzt takarítanak meg. A Weidmüller ezt a tudását használta fel akkor, amikor termékeit kombinálta a felhasználói igények és a funkcionalitás figyelembe vételével. Az érvéghüvelyek vágására, csupaszolására és krimpelésére való Weidmüller krimpkészletekben praktikus szerszámok találhatók.

Általános rendelési adatok

Verzió	Szerszámok, Tartozékok
Rendelési szám	2903480000
Típus	P BAG XL SET 6
GTIN (EAN)	4099986009257
Qty.	1 Stück

P BAG XL SET 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méreték és tömegek

Mélység	220 mm	Mélység (coll)	8,661 inch
Magasság	60 mm	Magasság (coll)	2,362 inch
Szélesség	320 mm	Szélesség (coll)	12,598 inch
Nettó tömeg	1 675,84 g		

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Szerszámtáska, szerelt
-----------------	------------------------

Besorolások

ETIM 6.0	EC000149	ETIM 7.0	EC000149
ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ECLASS 9.0	21-04-50-03	ECLASS 9,1	21-10-01-90
ECLASS 10.0	21-04-50-03	ECLASS 11.0	21-04-50-03
ECLASS 12.0	21-04-50-03	ECLASS 13.0	21-04-50-03

Letöltések

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
-------------	--

P BAG XL SET 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Lapos csavarhúzó



VDE-szigetelésű csavarhúzó készletek, max. 1000 V AC és 1500 V DC feszültség alatt álló alkatrészekhez, DIN EN 60900. IEC 900. Minden darab „GS Safety” bevizsgálással. A vágókés edzett, magas minőségű króm-vanádium-molibdén acélból készült, kékesszürke bevonattal.

Általános rendelési adatok

Típus	SDIS SLIM 0.6X3.5X100	Verzió
Rendelési szám	8749610000	Szerelőszerszám, Kés szélessége (B): 3.5 mm, Kés hossza: 100 mm,
GTIN (EAN)	4050118896350	Kés vastagsága (A): 0.6 mm
Qty.	1 Stück	
Típus	SDIS SLIM 0.8X4.0X100	Verzió
Rendelési szám	8749620000	Szerelőszerszám, Kés szélessége (B): 4 mm, Kés hossza: 100 mm, Kés
GTIN (EAN)	4050118896367	vastagsága (A): 0.8 mm
Qty.	1 Stück	

Crimping tools



Krimpelő szerszámok érvéghüvelyekhez, műanyag gallérral vagy anélkül

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén

Általános rendelési adatok

Típus	PZ 6 ROTO ADJ	Verzió
Rendelési szám	8831380000	0.14mm ² , 6mm ² , Trapéz alakú krimpelés
GTIN (EAN)	4064675415909	
Qty.	1 Stück	

P BAG XL SET 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

nem szerelt



A műhelyek és az üzemek a rendezett szerszámkészleteket részesítik előnyben. Az ilyen eszközök minimális kereséssel és előkészítéssel használhatók és pénzt takarítanak meg. A Weidmüller ezt a tudását használta fel akkor, amikor termékeit kombinálta a felhasználói igények és a funkcionalitás figyelembe vételével. Az érvéghüvelyek vágására, csupaszolására és krimpelésére való Weidmüller krimpkészletekben praktikus szerszámok találhatók.

Általános rendelési adatok

Típus	P BAG BIG	Verzió
Rendelési szám	6576620000	Szerszámok, Tartozékok
GTIN (EAN)	4050118650594	
Qty.	1 Stück	

Vágószerszámok



Vágószerszámok akár, 8, 12, 14 és 22 mm külső átmérőjű vezetékekhez. A speciális pengékialakítással minimális fizikai erőfelfejtással, roncsolásmentesen vághatók a réz- és alumíniumvezetékek. A (KT 8 – KT 22) vágószerszámok a VDE és GS által bevizsgált, 1000 V-ig működő védőszigeteléssel is rendelkeznek, az EN/IEC 60900 szabvány szerint.

Általános rendelési adatok

Típus	KT 8	Verzió
Rendelési szám	6002650000	Vágószerszámok, Egykezes vágószerszám
GTIN (EAN)	4008190020163	
Qty.	1 Stück	

P BAG XL SET 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Szerszámok

Csupaszoló szerszám PVC kábelekhöz



Általános rendelési adatok

Típus	AM 25	Verzió
Rendelési szám	6001540000	Szerszámok, Csupaszoló szerszámok
GTIN (EAN)	4008190138271	
Qty.	1 Stück	

Csillagfejű csavarhúzó, Philips



VDE-szigetelésű csavarhúzó készletek, max. 1000 V AC és 1500 V DC feszültség alatt álló alkatrészekhez, DIN EN 60900. IEC 900. Minden darab „GS Safety” bevizsgálással. A vágókés edzett, magas minőségű króm-vanádium-molibdén acélból készült, kékesszürke bevonattal.

Általános rendelési adatok

Típus	SDIK SLIM PH1 X 80	Verzió
Rendelési szám	6749650000	Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 1 mm, 80 mm, Kés vastagsága (A): 1
GTIN (EAN)	4050118896398	
Qty.	1 Stück	
Típus	SDIK SLIM PH2 X 100	Verzió
Rendelési szám	6749660000	Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 2 mm, 100 mm, Kés vastagsága (A): 2
GTIN (EAN)	4050118896404	
Qty.	1 Stück	

P BAG XL SET 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Szerszámok



- Csupaszoló szerszámok automatikus beállítással
- Flexibilis és tömör vezetékekhez
- Ideális választás gépészeti és üzemtechnológiai feladatokhoz, vasúti alkalmazásokhoz, szélenergiához, robottechnológiához, robbanásvédelemhez, illetve hajózáshoz, platformok és hajók építéséhez
- A csupaszolási hossz végütközővel állítható
- A befogópofák automatikus nyitása csupaszolás után
- Nincs Fan-Out az egyes vezetékeknek
- Különböző szigetelési vastagságokhoz állítható
- Kettős szigetelésű kábelek két műveleti lépésben, speciális beállítás nélkül
- Nincs holtjáték az önbeálló vágóegységben
- Hosszú élettartam
- Optimalizált ergonómiajű kivitel

Általános rendelési adatok

Típus	STRIPAX	Verzió
Rendelési szám	6005000000	Szerszámok, Csupaszoló és vágószerszám
GTIN (EAN)	4008190072506	
Qty.	1 Stück	