

**P BAG XL SET 10****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Verkstäder och företag favoriserar välordnade verktygssortiment. Det resulterar i minimerade sök- och förberedelsestider. Du sparar pengar. Weidmüller omsätter dessa insikter i sina produktkombinationer. De utmärker sig av hög användarnytta och funktionalitet. Weidmüller crimp-set för att kapa, avisolera och crimpa ändhylsor erbjuder praktiskt orienterade service satser.

**Allmänna beställningsdata**

| Artikelbeteckning | Verktyg, Tillbehör         |
|-------------------|----------------------------|
| Art.nr.           | <a href="#">2903510000</a> |
| Typ               | P BAG XL SET 10            |
| GTIN (EAN)        | 4099986009288              |
| Förp.             | 1 Stück                    |

## P BAG XL SET 10

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tekniska data

## Mått och vikter

|           |            |                 |             |
|-----------|------------|-----------------|-------------|
| Djup      | 220 mm     | Byggdjup (tum)  | 8,661 inch  |
| Höjd      | 60 mm      | Bygghöjd (tum)  | 2,362 inch  |
| Bredd     | 320 mm     | Byggbredd (tum) | 12,598 inch |
| Nettovikt | 1 965,79 g |                 |             |

## Tekniska data

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Artikelbeskrivning | Verktysväska, utrustad |
|--------------------|------------------------|

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000149    | ETIM 7.0    | EC000149    |
| ETIM 8.0    | EC000149    | ETIM 9.0    | EC000149    |
| ECLASS 9.0  | 21-04-50-03 | ECLASS 9.1  | 21-10-01-90 |
| ECLASS 10.0 | 21-04-50-03 | ECLASS 11.0 | 21-04-50-03 |
| ECLASS 12.0 | 21-04-50-03 | ECLASS 13.0 | 21-04-50-03 |

## Nedladdningar

|           |                                          |
|-----------|------------------------------------------|
| Kataloger | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
|-----------|------------------------------------------|

## P BAG XL SET 10

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Spänningsprovare



Vid byggande, underhåll och reparation av elektriska anläggningar och apparater är testdon helt nödvändiga. Weidmüller erbjuder ett komplett sortiment inom området provningsapparater:

Det sträcker sig från strömmätningstänger och till uttag och FI-testare.. Vid utvecklingen och utformningen tar Weidmüller alltid hänsyn till användarnas önskemål och erfarenheter. Därför är apparaterna optimerade för den praktiska användningen och mycket pålitliga.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                  |
|------------|----------------------------|----------------------------------|
| Typ        | SD ELEC PRO                | Artikelbeteckning                |
| Art.nr.    | <a href="#">2855000000</a> | kontaktlös spänningstestare, Nej |
| GTIN (EAN) | 4064675530343              |                                  |
| Förp.      | 1 Stück                    |                                  |

## unfitted



Verkstäder och företag favoriserar välordnade verktygssortiment. Det resulterar i minimerade sök- och förberedelsetider. Du sparar pengar. Weidmüller omsätter dessa insikter i sina produktkombinationer. De utmärker sig av hög användarnytta och funktionalitet. Weidmüller crimp-set för att kapa, avisolera och crimpa ändhylsor erbjuder praktiskt orienterade service satser.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                    |
|------------|----------------------------|--------------------|
| Typ        | P BAG BIG                  | Artikelbeteckning  |
| Art.nr.    | <a href="#">2576620000</a> | Verktyg, Tillbehör |
| GTIN (EAN) | 4050118650594              |                    |
| Förp.      | 1 Stück                    |                    |

## P BAG XL SET 10

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## VDE-isolerade kombinationstänger



För arbete som utförs under spänning måste särskilda bestämmelser beaktas och verktyg användas vilka har tillverkats särskilt för och kontrollerats för detta ändamål.

Weidmüller erbjuder ett komplett sortiment av tänger som uppfyller de nationella och internationella normerna.

Alla tänger tillverkas och kontrolleras enligt DIN EN 60900.

Tängerna har ergonomiskt anpassats till handens form. Därigenom får handen en bättre position, fingrarna trycks inte ihop, vilket i slutändan leder till att arbetet blir mindre tröttande.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                   |
|------------|----------------------------|-------------------|
| Typ        | KBZ 180                    | Artikelbeteckning |
| Art.nr.    | <a href="#">9046290000</a> | Tång              |
| GTIN (EAN) | 4032248356485              |                   |
| Förp.      | 1 Stück                    |                   |

## VDE-isolerade telefontänger



För arbete som utförs under spänning måste särskilda bestämmelser beaktas och verktyg användas vilka har tillverkats särskilt för och kontrollerats för detta ändamål.

Weidmüller erbjuder ett komplett sortiment av tänger som uppfyller de nationella och internationella normerna.

Alla tänger tillverkas och kontrolleras enligt DIN EN 60900.

Tängerna har ergonomiskt anpassats till handens form. Därigenom får handen en bättre position, fingrarna trycks inte ihop, vilket i slutändan leder till att arbetet blir mindre tröttande.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                   |
|------------|----------------------------|-------------------|
| Typ        | FRZ S 160                  | Artikelbeteckning |
| Art.nr.    | <a href="#">9046370000</a> | Tång              |
| GTIN (EAN) | 4032248357673              |                   |
| Förp.      | 1 Stück                    |                   |

## P BAG XL SET 10

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Spårskruvmejsel



VDE isolerad skruvmejsel för arbeten på delar som står under spänning på upp till AC 1000 V och DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Testad säkerhet GS, individuellt testad Klinga av höglegerat krom- vanadium - molybdenstål, genomgående härdad, brunerad

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                             |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Typ        | SDIS SLIM 0.6X3.5X100      | Artikelbeteckning                                           |
| Art.nr.    | <a href="#">2749610000</a> | Montageverktyg, Klingbredd (B): 3.5 mm, Klinglängd: 100 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118896350              | Klingtjocklek: 0.6 mm                                       |
| Förp.      | 1 Stück                    |                                                             |
| Typ        | SDIS SLIM 0.8X4.0X100      | Artikelbeteckning                                           |
| Art.nr.    | <a href="#">2749620000</a> | Montageverktyg, Klingbredd (B): 4 mm, Klinglängd: 100 mm,   |
| GTIN (EAN) | 4050118896367              | Klingtjocklek: 0.8 mm                                       |
| Förp.      | 1 Stück                    |                                                             |

## Krysspårskruvmejsel, typ Phillips



VDE isolerad skruvmejsel för arbeten på delar som står under spänning på upp till AC 1000 V och DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Testad säkerhet GS, individuellt testad Klinga av höglegerat krom- vanadium - molybdenstål, genomgående härdad, brunerad

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                             |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Typ        | SDIK SLIM PH2 X 100        | Artikelbeteckning                                           |
| Art.nr.    | <a href="#">2749660000</a> | Skruvmejsel, Klingbredd (B): 2 mm, 100 mm, Klingtjocklek: 2 |
| GTIN (EAN) | 4050118896404              |                                                             |
| Förp.      | 1 Stück                    |                                                             |
| Typ        | SDIK SLIM PH1 X 80         | Artikelbeteckning                                           |
| Art.nr.    | <a href="#">2749650000</a> | Skruvmejsel, Klingbredd (B): 1 mm, 80 mm, Klingtjocklek: 1  |
| GTIN (EAN) | 4050118896398              |                                                             |
| Förp.      | 1 Stück                    |                                                             |

## P BAG XL SET 10

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Kapverktyg



Kapverktyg för ledare upp till 8 mm, 12 mm, 14 mm och 22 mm ytterdiameter. Den speciella knivgeometrin tillåter nypningsfri kapning av koppar- och aluminiumledare med minimal fysisk ansträngning. Kapverktygen (KT 8 till KT 22) levereras även med VDE- och GS-testad skyddsisolering upp till 1 000 V enligt EN/IEC 60900.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                               |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| Typ        | KT 8                       | Artikelbeteckning             |
| Art.nr.    | <a href="#">9002650000</a> | Kapverktyg, Enhandskapverktyg |
| GTIN (EAN) | 4008190020163              |                               |
| Förp.      | 1 Stück                    |                               |

## Verktyg



- Avisoleringsverktyg med automatisk självjustering
- För fintrådiga och massiva ledare
- Idealiskt lämplig för maskiner och anläggningar, järnvägs- och spårbunden trafik, vindkraft, robotteknik, explosionsskydd samt marin-, offshore- och skeppsbyggnadssektorerna
- Avisoleringslängd justerbar med anslag
- Automatisk öppning av klämbacken efter avisolering
- Inga utfläktade kardeler
- Kan ställas in för olika isoleringstjocklekar
- Dubbelisolerade kablar i två processteg utan specialinställning
- Glappfri och självjusterande kapaanordning
- Lång livslängd
- Optimerad ergonomisk design

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                         |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| Typ        | STRIPAX                    | Artikelbeteckning                       |
| Art.nr.    | <a href="#">9005000000</a> | Verktyg, Avisolerings- och klippverktyg |
| GTIN (EAN) | 4008190072506              |                                         |
| Förp.      | 1 Stück                    |                                         |

## P BAG XL SET 10

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tillbehör

## Crimping tools

**Pressverktyg för ändhysor med och utan plastkrage**

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningsmöjlighet vid eventuell felmanövrering

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                 |
|------------|----------------------------|---------------------------------|
| Typ        | PZ 6 ROTO ADJ              | Artikelbeteckning               |
| Art.nr.    | <a href="#">2831380000</a> | 0,14mm², 6mm², Trapetspressning |
| GTIN (EAN) | 4064675415909              |                                 |
| Förp.      | 1 Stück                    |                                 |