

TS35X7.5 ST K31**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Rzeczywisty wygląd może różnić się
od przedstawionego na ilustracji.**



Podobny do przedstawionego na ilustracji
seria Klippon® K, akcesoria

Ogólne dane zamówieniowe

| | |
|------------|---|
| Wykonanie | Szyna nośna, TS 35, TS 35 x 7.5, Szerokość: 164 mm, bez otworu podłużnego, Stal, ocynkowane galwanicznie i pasywowane |
| Nr zam. | 8000003898 |
| Typ | TS35X7.5 ST K31 |
| GTIN (EAN) | 4050118652604 |
| Ilość | 20 Szt. |

Data sporządzenia 2 czerwca 2024 19:13:29 CEST

Aktualizacja katalogu 18.05.2024 / Zmiany techniczne zastrzeżone

TS35X7.5 ST K31

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

| | | | |
|------------|--------|------------------|------------|
| Głębokość | 7,5 mm | Głębokość (cale) | 0,295 inch |
| Wysokość | 35 mm | Wysokość (cale) | 1,378 inch |
| Szerokość | 164 mm | Szerokość (cale) | 6,457 inch |
| Masa netto | 60 g | | |

Informacje ogólne

| | | | |
|-------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------|
| Grubość materiału | 1 mm | Normy | DIN EN 60715 |
| Powierzchnia | ocynkowane galwanicznie i pasywowane | rozmiar stempla | 4,5 x 20 mm |
| tworzywo | Stal | | |

Informacje ogólne Akcesoria

| | | | |
|-------------------|-------------|--------------|--------------------------------------|
| Grubość materiału | 1 mm | Powierzchnia | ocynkowane galwanicznie i pasywowane |
| rozmiar stempla | 4,5 x 20 mm | tworzywo | Stal |

Klasyfikacje

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001285 | ETIM 7.0 | EC001285 |
| ETIM 8.0 | EC001285 | ETIM 9.0 | EC001285 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-06-02 | ECLASS 9.1 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-02 | ECLASS 11.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-06-02 | ECLASS 13.0 | 27-40-06-02 |

Dopuszczenia

| | |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

Pobieranie

| | |
|-----------------|--|
| Dane projektowe | CAD data – STEP |
| Katalogi | Catalogues in PDF-format |

TS35X7.5 ST K31**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Akcesoria****Śruby**

W zależności od typu złączki lub akcesoriów oferujemy różne typy śrub jako akcesoria dodatkowe lub części zamienne.

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | FKSC M4X6 D8/SW2 | Wykonanie |
| Nr zam. | 1567480000 | Seria SAK, Śruba z gniazdem sześciokątnym, Śruby, Liczba biegunów: |
| GTIN (EAN) | 4008190033491 | 1 |
| Ilość | 100 Szt. | |