

**TS35X7.5 ST K7****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Bildliknande**

Avbildning liknande

Klippon® K-serie, tillbehör

**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	Montageskena, TS 35, TS 35 x 7.5, Bredd: 324 mm, utan avlångt hål, Stål, förzinkad, förkromad
Art.nr.	<a href="#">8000003905</a>
Typ	TS35X7.5 ST K7
GTIN (EAN)	4050118652680
Förp.	20 Stück

## TS35X7.5 ST K7

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	7,5 mm	Byggdjup (tum)	0,295 inch
Höjd	35 mm	Bygghöjd (tum)	1,378 inch
Bredd	324 mm	Byggbredd (tum)	12,756 inch
Nettovikt	121 g		

## Allmän information tillbehör

Material	Stål	Materialtjocklek	1 mm
Stämpelmått	5,5 x 20 mm	Yta	förzinkad, förkromad

## Allmänna uppgifter

Material	Stål	Materialtjocklek	1 mm
Normer	DIN EN 60715	Stämpelmått	5,5 x 20 mm
Yta	förzinkad, förkromad		

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ECLASS 9.0	27-40-06-02	ECLASS 9.1	27-40-06-02
ECLASS 10.0	27-40-06-02	ECLASS 11.0	27-40-06-02
ECLASS 12.0	27-40-06-02	ECLASS 13.0	27-40-06-02

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## TS35X7.5 ST K7

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tillbehör

## Skrubar



Beroende på kopplingsplinter eller även tillbehören erbjuder vi olika typer av skruvar som ytterligare artiklar eller reservdelar.

## Allmänna beställningsdata

Typ	FKSC M5X8 D9/SW2.5	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">0295900000</a>	SAK-serien, Insexskruv, Skruvar, Antal poler: 1
GTIN (EAN)	4008190133337	
Förp.	50 Stück	