

**IE-FM5Z2LM0020LD0LD0-X****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Datos generales para pedido**

Versión	Latiguillo, clip doble incluido, LC Duplex IP20, LC Duplex IP20, 50 µm, Poco humo, cero halógenos (LSZH), 2 m
Código	<a href="#">2903650020</a>
Tipo	IE-FM5Z2LM0020LD0LD0-X
GTIN (EAN)	4099986026865
Cantidad	1 Pieza

Fecha de creación 20 de mayo de 2024 2:41:34 CEST

## IE-FM5Z2LM0020LD0LD0-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

## Dimensiones y pesos

Longitud	2 m	Longitud (pulgadas)	78,74 inch
Peso neto	250 g		

## Temperaturas

Temperatura de servicio	-20 °C...70 °C
-------------------------	----------------

## Normas de cables específicos

Especificación para cables de conexión de par trenzado para dispositivos	IEC 61156-6, DIN EN 50288-4-2	Especificación para comprobación del cableado de comunicación simétrico	IEC 61935-3
--	-------------------------------	---	-------------

## Normas generales

Conector norma	IEC 61754-20
----------------	--------------

## Normas

Conector norma	IEC 61754-20
----------------	--------------

## Clavija de conexión

Clavija de conexión derecha	LC-Duplex, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, unshielded	Clavija de conexión izquierda	LC-Duplex, IP20, contacto macho, recto, conector, Plástico, no apantallado
-----------------------------	--	-------------------------------	--

## Conector derecho

Clavija de conexión derecha	LC-Duplex, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, unshielded
-----------------------------	--

## Conector izquierdo

Clavija de conexión izquierda	LC-Duplex, IP20, contacto macho, recto, conector, Plástico, no apantallado
-------------------------------	--

## Montaje del cable

Color de revestimiento	magenta	Descripción de las normas	I-V(ZN)H
Diámetro de la funda	2 * 1,5 mm	Diámetro del núcleo	50 µm
Material del revestimiento	Poco humo, cero halógenos (LSZH)	Montaje del cable	ZIPCORD
Revestimiento primario	245 µm		

## Propiedades mecánicas y propiedades de material cable

Halógenos	No	Radio de flexión, mín., Único	10 x diámetro del cable
Radio de torsión mínimo, repetido	20 x diámetro del cable	Retardo de llama	IEC 60754-2

**IE-FM5Z2LM0020LD0LD0-X****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Datos técnicos****Clasificaciones**

ETIM 6.0	EC002607	ETIM 7.0	EC002607
ETIM 8.0	EC002607	ETIM 9.0	EC002607
ECLASS 9.0	27-06-10-03	ECLASS 9.1	27-06-10-03
ECLASS 10.0	27-06-10-03	ECLASS 11.0	27-06-10-03
ECLASS 12.0	27-06-10-03	ECLASS 13.0	27-06-10-03

**Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

**Descargas**


Catálogo	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
----------	--

**IE-FM5Z2LM0020LD0LD0-X**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dibujos



## Accesorios

## Material V0



**SlimFix** son señalizadores de cables y conductores que permiten ahorrar espacio en el montaje. Los señalizadores también se pueden colocar después de realizar la instalación. El material de fabricación está exento de halógenos y corresponde a la clase de protección V0/V2. SlimFix es un señalizador reconocido y nombrado en el sector de la tecnología de control del tráfico. La herramienta SF permite el montaje sencillo de pequeños señalizadores.

- Material exento de halógenos
- Índice de inflamabilidad V0/V2
- Señalizadores de calidad garantizada y empleados, p. ej., en el campo de la tecnología de control del tráfico
- A partir de una sección de 16,0 mm<sup>2</sup> se deben utilizar abrazaderas para la fijación
- Señalizadores en formato MultiCard

## Datos generales para pedido

Tipo	VT SF 6/21 MC NE WS V0	Versión
Código	<a href="#">1730560001</a>	SlimFix, Señalizadores para cables y conductores, 5.8 - 7.8 mm, 21 x
GTIN (EAN)	4008190954611	8.4 mm, blanco
Cantidad	160 Pieza	
Tipo	VT SF 5/21 MC NE WS V0	Versión
Código	<a href="#">1689470001</a>	SlimFix, Señalizadores para cables y conductores, 4.8 - 7.4 mm, 21 x
GTIN (EAN)	4008190872571	7.4 mm, blanco
Cantidad	160 Pieza	