

**TS35X7.5 ST KTB2215 HOR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Podobné ilustraci**

Podobné ilustraci

**Všeobecné objednávací údaje**

Verze	Nosná lišta, TS 35, TS 35 x 7,5, Šířka: 91 mm, bez slotu, Ocel, galvanizované, pochromované
Objednávací číslo	<a href="#">8000006720</a>
Typ	TS35X7.5 ST KTB2215 HOR
GTIN (EAN)	4050118652888
Množství	20 ks

Datum vytvoření 10. května 2024 6:05:45 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## TS35X7.5 ST KTB2215 HOR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	7,5 mm	Hloubka (v palcích)	0,295 inch
Výška	35 mm	Výška (v palcích)	1,378 inch
Šířka	91 mm	Šířka (v palcích)	3,583 inch
Čistá hmotnost	37,5 g		

## Všeobecné informace

Integrovaná upevnění	Přišroubováno	Materiál	Ocel
Provedení povrchu	galvanizované, pochromované	Standardy	DIN EN 60715
Tloušťka materiálu	1 mm		

## Všeobecné informace o příslušenství

Materiál	Ocel	Provedení povrchu	galvanizované, pochromované
Tloušťka materiálu	1 mm		

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ECLASS 9.0	27-40-06-02	ECLASS 9.1	27-40-06-02
ECLASS 10.0	27-40-06-02	ECLASS 11.0	27-40-06-02
ECLASS 12.0	27-40-06-02	ECLASS 13.0	27-40-06-02

## Soubory ke stažení

Technické údaje	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## TS35X7.5 ST KTB2215 HOR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### Montážní desky



Montážní desky s otvory nebo bez, pro podélné nebo příčné upevnění montážních lišt DIN nebo jednotlivých komponentů přímo na montážní desku.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	GFSC M5X10 TX20 SET	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6274150000</a>	Klippon EB (Essential Box), Upevňovací šroub, Výška: 13.3 mm, Šířka:
GTIN (EAN)	4050118063820	8.5 mm, Hloubka: 8.5 mm, Materiál: Ocel, galvanizovaná, pozinkovaný
Množství	1 ks	a pasivovaný, Stříbrná