

KLIPPON STB 4 MS M32 E90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Obrázek výrobku



Ohni_odolné svorkovnicové boxy E30, E60 a E90

Robustní svorkový box pro bezpečné elektrické napájení nouzových systémů v případě požáru, nouzového osvětlení v podzemí, metru, železničních a silničních tunelech po dobu maximálně 90 minut podle DIN 4102-04. Vybavené skříňky řady Klippon® POK a Klippon® STB jsou vhodné všude tam, kde je vyžadována odolnost proti korozi, odolnost proti nárazu a vysoký stupeň ochrany.

Vlastnosti:

- K dispozici v široké škále designů podle požadavku zákazníka
- Testováno a schváleno podle DIN 4102-04 (E30, E60 a E90) - Přesné podrobnosti musejí být převzaty z "Prohlášení výrobce"
- Vysoká kvalita díky využití prověřených základních produktů značky Klippon®

Všeobecné objednací údaje

Verze	Klippon STB (Small Terminal Box), Pouzdra, Výška: 250 mm, Šířka: 250 mm, Hloubka: 120 mm, Materiál: Ocelové plechy, Práškově lakované, Oblázkově šedá
Objednací číslo	8000054772
Typ	KLIPPON STB 4 MS M32 E90
GTIN (EAN)	4064675362371
Množství	1 ks
Referenční výrobek	1025030000 0122800000 9502610000 9502650000 0303000000 9502630000 9509510000 0445600000 2007170000 1909720000 1736260000 1772480000

KLIPPON STB 4 MS M32 E90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	120 mm	Hloubka (v palcích)	4,724 inch
Výška	250 mm	Výška (v palcích)	9,842 inch
Šířka	250 mm	Šířka (v palcích)	9,842 inch
Čistá hmotnost	4 395,48 g		

Teploty

Provozní teplota	-20 °C...80 °C
------------------	----------------

Svislá montáž

SAKK 10	10	K dispozici držák pojistky	Ne
---------	----	----------------------------	----

Kryt

Materiál	Ocelové plechy	Vrtané otvory strana C	1 x M32
Vrtané otvory strana D	2 x M32		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002503	ETIM 7.0	EC002503
ETIM 8.0	EC002503	ETIM 9.0	EC002503
ECLASS 9.0	27-18-05-02	ECLASS 9.1	27-18-05-02
ECLASS 10.0	27-18-05-02	ECLASS 11.0	27-18-05-02
ECLASS 12.0	27-18-05-02	ECLASS 13.0	27-18-05-02

Důležitá poznámka

Informace o produktu	Požární odolnost do E90 podle DIN 4102-12 závisí na konkrétních konfiguracích / instalacích (podrobnosti viz „Prohlášení výrobce“ v „Ke stažení“) Kryt se používá pro funkční integritu a slouží jako rozváděcí skříňka pro kabely se 5 potenciály.
----------------------	--

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	MPA NRW Certificate - fire rated assembled boxes acc. to DIN 4102-12 DoM DE PS2510 210414 001ISS00 - Fire Rated Boxes
Technické údaje	CAD data – STEP
Katalogy	Catalogues in PDF-format

KLIPPON STB 4 MS M32 E90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Nákresy**Podobné ilustraci**