

TS35X15 ST KTB3030 VER**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Similaire à l'illustration**

Figure similaire

Informations générales de commande

| | |
|------------|--|
| Version | Rail profilé, TS 35, TS 35 x 15, Largeur: 251 mm, sans perçage longitudinal, Acier, à revêtement de zinc galvanique et passivé |
| Référence | 8000073112 |
| Type | TS35X15 ST KTB3030 VER |
| GTIN (EAN) | 4064675340645 |
| Qté. | 20 pièce(s) |

TS35X15 ST KTB3030 VER**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

| | | | |
|------------|----------|---------------------|------------|
| Profondeur | 15 mm | Profondeur (pouces) | 0,591 inch |
| Hauteur | 35 mm | Hauteur (pouces) | 1,378 inch |
| Largeur | 251 mm | Largeur (pouces) | 9,882 inch |
| Poids net | 171,47 g | | |

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001285 | ETIM 7.0 | EC001285 |
| ETIM 8.0 | EC001285 | ETIM 9.0 | EC001285 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-06-02 | ECLASS 9.1 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-02 | ECLASS 11.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-06-02 | ECLASS 13.0 | 27-40-06-02 |

Caractéristiques générales

| | | | |
|------------------------|--------|------------------------|--|
| Fixation de montage | vissé | Instruction de montage | Montage direct |
| Matériau | Acier | Normes | DIN EN 60715 |
| Résistance du matériau | 1,5 mm | Surface | à revêtement de zinc galvanique et passivé |

Caractéristiques générales accessoires

| | | | |
|----------|--|------------------------|--------|
| Matériau | Acier | Résistance du matériau | 1,5 mm |
| Surface | à revêtement de zinc galvanique et passivé | | |

Téléchargements

| | |
|--------------------|--|
| Données techniques | CAD data – STEP |
| Catalogue | Catalogues in PDF-format |

TS35X15 ST KTB3030 VER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Plaque de montage



Plaques de montage, avec et sans schémas de perçage, pour la fixation longitudinale et transversale de rails de montage DIN ou de composants directement sur la plaque de montage.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Type | GFSC M5X10 TX20 SET | Version |
| Référence | 1274150000 | Klippon EB (Essential Box), Vis de fixation, Hauteur: 13.3 mm, Largeur: |
| GTIN (EAN) | 4050118063820 | 8.5 mm, Profondeur: 8.5 mm, Matériau: Acier, zingué, à revêtement de |
| Qté. | 1 pièce(s) | zinc galvanique et passivé, argent |