

**KEB MOPL 5050 S2N H****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Abbildung ähnlich**

Montageplatten mit und ohne Lochbild, zur längs und quer Befestigung von Tragschienen oder Bauteilen direkt auf die Montageplatte.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |  |
|------------|--|
| Ausführung | Klippon EB (Essential Box), Montageplatte, Höhe: 440 mm, Breite: 440 mm, Tiefe: 1.5 mm, Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (304), unbehandelt, silber |
| Best.-Nr.  | <a href="#">8000074322</a>   |
| Typ        | KEB MOPL 5050 S2N H  |
| GTIN (EAN) | 4064675425311  |
| VPE        | 1 Stück  |

Erstellungs-Datum 10. Mai 2024 09:28:52 MESZ

Katalogstand 04.05.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

**KEB MOPL 5050 S2N H****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

|              |         |               |             |
|--------------|---------|---------------|-------------|
| Tiefe        | 1,5 mm  | Tiefe (inch)  | 0,059 inch  |
| Höhe         | 440 mm  | Höhe (inch)   | 17,323 inch |
| Breite       | 440 mm  | Breite (inch) | 17,323 inch |
| Nettogewicht | 2.245 g |               |             |

**Allgemeine Angaben**

|                |                        |            |             |
|----------------|------------------------|------------|-------------|
| Materialstärke | 1,5 mm                 | Oberfläche | unbehandelt |
| Werkstoff      | Edelstahl 1.4301 (304) |            |             |

**Klassifikationen**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000213    | ETIM 7.0    | EC000213    |
| ETIM 8.0    | EC000213    | ETIM 9.0    | EC000213    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-06-39 | ECLASS 9.1  | 27-18-92-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-39 | ECLASS 11.0 | 27-40-06-39 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-06-39 | ECLASS 13.0 | 27-40-06-39 |

**Zulassungen**

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

**Downloads**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Engineering-Daten | <a href="#">CAD data – STEP</a>          |
| Kataloge          | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |

## KEB MOPL 5050 S2N H

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

