

Y-INTERFACE BLL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подключаемые распределители электроэнергии
Двойное подключаемое соединение для распределе-
ния питания и подачи питания на устройства

- 2-контактный, с цветовой кодировкой
- 230 V, IP 30

Основные данные для заказа

Номер для заказа	8000075197
Тип	Y-INTERFACE BLL
GTIN (EAN)	8430243428422
Кол.	16 Шт.

Y-INTERFACE BLL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	16,4 мм	Глубина (дюймов)	0,646 inch
Высота	38,4 мм	Высота (в дюймах)	1,512 inch
Ширина	15,2 мм	Ширина (в дюймах)	0,598 inch
Масса нетто	7,4 g		

Температуры

Температура хранения	-40...70 °C	Рабочая температура	-40...70 °C
Влажность при рабочей температуре	0...85% (без появления конденсата)		

Данные соединения

Разъемы для печатных плат, распределение	LSF-SMT 5.08/03/180 (без центрального контакта)	Соединительные разъемы, электропитание	BLL 5.08/03/90 (без центрального контакта)
--	---	--	--

Расчетные данные

Вид защиты	IP30	Рабочее напряжение	230 V
Максимальный ток на каждое соединение с распределителем	6 A	Общий номинальный ток	12 A

PA50_40 Стандарт изоляции для координации пассивной изоляции (EN 60664-1)

Номинальное напряжение изоляции	250 В AC	Категория перенапряжения	III
Степень опасности загрязнения	3	Испытание импульсного напряжения (1,2/50 мкс)	6 kV

Область подключения

Вид соединения	PUSH IN	Диапазон сечений зажимаемых проводов, макс.	1,5 mm ²
Диапазон сечений зажимаемых проводов, мин.	0,13 mm ²	Длина снятия изоляции	10 мм
Макс. сечение провода, AWG	AWG 14	Мин. сечение провода, AWG	AWG 28

Соединение, электропитание

Вид соединения	Втычное соединение
----------------	--------------------

Классификации

ETIM 6.0	EC002780	ETIM 7.0	EC002780
ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ECLASS 9.0	27-14-11-52	ECLASS 9.1	27-14-11-52
ECLASS 10.0	27-14-11-52	ECLASS 11.0	27-14-11-52
ECLASS 12.0	27-14-11-52	ECLASS 13.0	27-14-11-52

Y-INTERFACE BLL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии

[EU Declaration of conformity](#)

Технические данные

[CAD data – STEP](#)

Пользовательская документация

[EN Data Sheet](#)[DE Data Sheet](#)

Каталог

[Catalogues in PDF-format](#)

Y-INTERFACE BLL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Изображения**