

U-OS-PWEB-ES-RT-500/2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Le système embarqué PROCON-WEB est facile à installer sur u-OS via le gestionnaire d'applications.

Pour mettre en œuvre la solution IHM optimale basée sur le web, le système embarqué PROCON-WEB offre les caractéristiques suivantes :

- Gestion utilisateur basée sur les rôles et les droits
- Alarme étendue
- Commandes prédéfinies, tels que des boutons, des curseurs, des champs de texte ou des zones d'image
- Commandes puissantes et plus complexes, telles que les iframes, les graphiques et les tableaux
- Scripts flexibles pour une flexibilité maximale
- Fonctionnalité d'historique pour sauvegarder et visualiser des données historiques
- Raccordement à la commande via un pilote de communication

Informations générales de commande

| | |
|-----------|--|
| Version | Logiciels de visualisation, Plateforme pour système d'exécution: u-OS compatible devices, Nombre de variables de processus, max.: 500, Nombre d'appareils IHM, max.: 2 |
| Référence | 2941960000 |
| Type | U-OS-PWEB-ES-RT-500/2 |
| Qté. | 1 pièce(s) |

U-OS-PWEB-ES-RT-500/2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

| | |
|-----------|---|
| Poids net | 0 |
|-----------|---|

Caractéristiques de l'exécution

| | | | |
|-------------------------------------|--|------------------------------|---------------------|
| Plateforme pour système d'exécution | u-OS compatible devices | Nombre d'appareils IHM, max. | 2 |
| Nombre maximum de conducteurs | 1 | Projection par | PROCON-WEB Designer |
| Caractéristiques d'exécution | Contrôles simples et complexes, Alarme, Historique, Gestion des utilisateurs, Raccordement de process via des pilotes de communication | | |

Informations sur la licence

| | | | |
|-------------------------|-------------------|--|--------------------|
| Couverture des licences | Licence unique | Type de licence | Licence logicielle |
| Licence par | ID de ticket WIBU | Nombre de variables de processus, max. | 500 |

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001416 | ETIM 7.0 | EC001416 |
| ETIM 8.0 | EC001416 | ETIM 9.0 | EC001416 |
| ECLASS 9.0 | 27-24-25-02 | ECLASS 9.1 | 27-24-25-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-24-25-02 | ECLASS 11.0 | 27-24-25-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-24-25-02 | ECLASS 13.0 | 27-24-25-02 |

Système de données

| | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|--|------|
| Nombre d'appareils IHM, max. | 2 | Nombre de variables de processus, max. | 500 |
| Plateforme pour système d'exécution | u-OS compatible devices | Système d'exploitation | u-OS |

Configuration minimale requise

| | | | |
|------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|
| Espace disque minimal requis | 0,1 GB | Mémoire minimale (RAM) nécessaire | 0,1 GB |
| Système d'exploitation | u-OS | | |

Téléchargements

| | |
|--------------------------------------|--|
| Notification de modification produit | Release notes - u-OS App PROCON-WEB ES |
| Catalogue | Catalogues in PDF-format |