

**U-OS-PWEB-ES-RT-500/2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

System wbudowany PROCON-WEB można łatwo zainstalować w systemie u-OS za pomocą menedżera aplikacji. System wbudowany PROCON-WEB oferuje następujące funkcje umożliwiające wdrożenie optymalnego rozwiązania HMI obsługiwane przez przeglądarkę:

- Zarządzanie użytkownikami oparte na rolach i uprawnieniach
- Zaawansowane alarmowanie
- wstępnie zdefiniowane elementy sterujące, takie jak przyciski, suwaki, pola tekstowe lub obszary obrazów
- zaawansowane, bardziej złożone elementy sterujące, takie jak ramki iframe, wykresy, tabele
- elastyczne tworzenie skryptów zapewniające maksymalną elastyczność
- funkcja Historian do przechowywania i wizualizacji danych historycznych
- połączenie ze sterownikiem za pośrednictwem sterownika komunikacyjnego

**Ogólne dane zamówieniowe**

|           |   |
|-----------|---|
| Wykonanie | Oprogramowanie wizualizacyjne, Platforma dla systemu wykonawczego: u-OS compatible devices, Liczba zmiennych procesowych, maks.: 500, Liczba urządzeń HMI, maks.: 2 |
| Nr zam.   | <a href="#">2941960000</a>  |
| Typ       | U-OS-PWEB-ES-RT-500/2   |
| Ilość     | 1 Szt.  |

## U-OS-PWEB-ES-RT-500/2

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

Masa netto 0

## Dane systemowe

|                                    |                         |                                     |      |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------|
| Liczba urządzeń HMI, maks.         | 2                       | Liczba zmiennych procesowych, maks. | 500  |
| Platforma dla systemu wykonawczego | u-OS compatible devices | system operacyjny                   | u-OS |

## Cechy środowiska uruchomieniowego

|                                    |  |                               |                     |
|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------------|
| Platforma dla systemu wykonawczego | u-OS compatible devices  | Liczba urządzeń HMI, maks.    | 2                   |
| Maksymalna liczba sterowników      | 1  | Możliwość projektowania przez | PROCON-WEB Designer |
| Cechy środowiska uruchomieniowego  | Proste i złożone sterowanie, Niepokojące, Historyk, Zarządzanie użytkownikami, Połączenie procesowe przez sterowniki komunikacji |                               |                     |

## Informacje o licencji

|                       |                               |                                     |                            |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| Zakres licencji       | Licencja jednorazowa          | Typ licencji                        | Licencja na oprogramowanie |
| Licencjonowanie przez | Identyfikator zgłoszenia WIBU | Liczba zmiennych procesowych, maks. | 500                        |

## Wymagania systemowe

|   |        |                                 |        |
|---|--------|---------------------------------|--------|
| Minimalna wymagana ilość miejsca na dysku | 0,1 GB | Minimalna wymagana pamięć (RAM) | 0,1 GB |
| system operacyjny                         | u-OS   |                                 |        |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001416    | ETIM 7.0    | EC001416    |
| ETIM 8.0    | EC001416    | ETIM 9.0    | EC001416    |
| ECLASS 9.0  | 27-24-25-02 | ECLASS 9.1  | 27-24-25-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-24-25-02 | ECLASS 11.0 | 27-24-25-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-24-25-02 | ECLASS 13.0 | 27-24-25-02 |

## Pobieranie

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Powiadomienie o zmianie produktu | <a href="#">Release notes - u-OS App PROCON-WEB ES</a> |
| Katalogi                         | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>               |