

KEBIQL202015S2N0 AL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nowy typoszereg z obudowami Klippon® EBi został specjalnie zaprojektowany do zastosowań przemysłowych. Niezawodnie spełnia wszystkie wymagania dotyczące stosowania w trudnych warunkach i charakteryzuje się atrakcyjnymi właściwościami w zakresie wydajności. Opłaczalne obudowy ze stali nierdzewnej pozwalają na bardzo ekonomiczne rozwiązania i są również odpowiednie dla projektów o ograniczonym budżecie. Oprócz technologii Klippon® EBi do zastosowań przemysłowych, w strefach zagrożonych wybuchem dostępna jest technologia Klippon® EBx. Obudowy z dopuszczeniami cULus dostępne są na życzenie.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Klippon EBi QL (Essential Box industrial - Quarter Lock), Obudowy, Wysokość: 200 mm, Szerokość: 200 mm, Głębokość: 150 mm, tworzywo: stal nierdzewna 1.4301 (304), nieobrobiony, srebrny
Nr zam.	8000090356
Typ	KEBIQL202015S2N0 AL
GTIN (EAN)	4064675855699
Ilość	1 Szt.

KEBIQL202015S2N0 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	150 mm	Głębokość (cale)	5,905 inch
Wysokość	200 mm	Wysokość (cale)	7,874 inch
Szerokość	200 mm	Szerokość (cale)	7,874 inch
Masa netto	2 815 g		

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna	-40 °C...85 °C
----------------------------	----------------

Informacje ogólne

Grubość materiału obudowy	1,5 mm	Grubość materiału wieka	1,5 mm
Mocowanie wieka	Zamek ćwierćobrotowy z wkładką na klucz dwupiórowy	Powierzchnia	nieobrobiony
Płytki kołnierzyowa	Nie	Silikon	Nie
Stopień ochrony	IP66	Temperatura pracy, max.	85 °C
Temperatura pracy, min.	-40 °C	Wskazówka: stopień ochrony	Ochrona IP jest zapewniana tylko po montażu na ściennym przy użyciu załączonych podkładek uszczelniających.
materiał uszczelniający	Chloropren	mocowanie obudowy	Montaż poprzez tylną ściankę obudowy
tworzywo	stal nierdzewna 1.4301 (304)	udarność	10 J wersja standardowa

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000261	ETIM 7.0	EC000261
ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ECLASS 9.0	27-18-01-01	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-18-01-01	ECLASS 11.0	27-18-01-01
ECLASS 12.0	27-18-01-01	ECLASS 13.0	27-18-01-01

Dopuszczenia

Dopuszczenia



Pobieranie


Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	EU Declaration of Conformity - Klippon EBi Empty Enclosures - DoC KEBI DE PS2650 220428 001ISS00
Dane projektowe	CAD data – STEP
Katalogi	Catalogues in PDF-format

KEBIQL202015S2N0 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki



KEBIQL202015S2N0 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Stopka montażowa



Należące do wyposażenia dodatkowego stopy montażowe pozwalają na montaż obudów także od zewnątrz.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	KEB MOFT SMALL S4 SET	Wykonanie
Nr zam.	2660200318	Klippon EB (Essential Box), Stopa montażowa, Wysokość: 38
GTIN (EAN)	4064675275695	mm, Szerokość: 55 mm, Głębokość: 10.5 mm, tworzywo: Stal,
Ilość	1 Szt.	nieobrobiony, srebrny

Uchwyt tabliczki znamionowej



Dostępnych jest wiele różnych uchwytów etykiety, które w razie potrzeby mogą zapewnić odpowiednią ekspozycję. Istnieje również możliwość zastosowania dodatkowych tabliczek znamionowych.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	TPSDHA KEB 130X50 S4B R	Wykonanie
Nr zam.	8000075816	Klippon EB (Essential Box), Obudowy, Nitowane, Wysokość: 50 mm,
GTIN (EAN)	4064675425366	Szerokość: 171 mm, Głębokość: 16.5 mm, tworzywo: stal nierdzewna
Ilość	1 Szt.	1.4404 (316 L), element szcztokowany, srebrny
Typ	TPSDHA KEB 100X25 S4B R	Wykonanie
Nr zam.	8000075818	Klippon EB (Essential Box), Obudowy, Nitowane, Wysokość: 25 mm,
GTIN (EAN)	4064675425632	Szerokość: 141 mm, Głębokość: 16.5 mm, tworzywo: stal nierdzewna
Ilość	1 Szt.	1.4404 (316 L), element szcztokowany, srebrny

KEBIQL202015S2N0 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Płytki montażowe



Płytki montażowe z otworami lub bez otworów, umożliwiające montaż szyn montażowych DIN zarówno podłużnie, jak i poprzecznie, a także montaż komponentów bezpośrednio na płycie montażowej.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	GFSC M5X10 TX20 SET	Wykonanie
Nr zam.	1274150000	Klippon EB (Essential Box), Śruba mocująca, Wysokość: 13.3 mm,
GTIN (EAN)	4050118063820	Szerokość: 8.5 mm, Głębokość: 8.5 mm, tworzywo: stal, ocynkowana,
Ilość	1 Szt.	ocynkowane galwanicznie i pasywowane, srebrny
Typ	KEB MOPL 2020 S2N H	Wykonanie
Nr zam.	8000074314	Klippon EB (Essential Box), Płytki montażowa, Wysokość: 140 mm,
GTIN (EAN)	4064675425250	Szerokość: 140 mm, Głębokość: 1.5 mm, tworzywo: stal nierdzewna
Ilość	1 Szt.	1.4301 (304), nieobrobiony, srebrny
Typ	KEB MOPL 2020 MSZN	Wykonanie
Nr zam.	8000074117	Klippon EB (Essential Box), Płytki montażowa, Wysokość: 140 mm,
GTIN (EAN)	4064675425151	Szerokość: 140 mm, Głębokość: 1.5 mm, tworzywo: blacha stalowa,
Ilość	1 Szt.	ocynkowany, srebrny

KEBIQL202015S2N0 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

materiał montażowa


Możliwość integracji, rozszerzania i dostosowywania do indywidualnych wymagań - doskonale akcesoria do wszystkich zastosowań

W pełni ustrukturyzowany asortyment akcesoriów systemowych do nowych obudów z serii Klippon® TB umożliwia łatwe dostosowywanie obudów do specyficznych, indywidualnych wymagań.

Zestawy materiałów montażowych

Zestawy materiałów montażowych pozwalają na szybkie i łatwe mocowanie uchwytów tabliczki znamionowej, uchwytów na dokumenty oraz osłon przeciwdeszczowych.

Celem **do mocowania etykiet – SD** jest niezbędny do montażu plastikowych identyfikatorów (Trafolyte) lub tabliczek znamionowych. Przy użyciu tego zestawu można zamocować identyfikator lub tabliczkę znamionową bezpośrednio na wieku obudowy. Zestaw do mocowania tabliczki znamionowej został opracowany specjalnie w tym celu. Tylko za pomocą tego zestawu mocującego można zapewnić, że w obudowie nie powstaną żadne miejsca przecieków i uniknąć uszkodzenia tabliczki.

Uniwersalny zestaw do mocowania – TPSD

został opracowany, aby umożliwić bezpieczny i szybki montaż np. uchwytów na tabliczki znamionowe, osłon przeciwdeszczowych, kieszeni na dokumenty. Stosując zestaw do mocowania można zminimalizować, o ile nie całkowicie wykluczyć, ryzyko wycieków.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	LKSC M6X8 A2 TX30	Wykonanie
Nr zam.	2704960000	Klippon TB (Terminal Box), Zastaw mocujący, Wysokość: 11.3
GTIN (EAN)	4050118753196	mm, Szerokość: 13.6 mm, Głębokość: 13.6 mm, tworzywo: stal
Ilość	500 Szt.	nierdzewna, nieobrobiony, srebrny

Element dystansowy



Wykonane ze stali szlachetnej elementy dystansowe oferowane są w trzech długościach i umożliwiają zwiększenie odległości pomiędzy szyną montażową lub szyną DIN i tylną ścianą obudowy.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	SP M6 15 MSZN	Wykonanie
Nr zam.	3896100000	Klippon EB (Essential Box), Element dystansowy, Wysokość: 11.2 mm,
GTIN (EAN)	4008190857851	Szerokość: 10 mm, Głębokość: 15 mm, tworzywo: Stal, srebrny
Ilość	2 Szt.	

KEBIQL202015S2N0 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Typ	SP M6 20 MSZN	Wykonanie
Nr zam.	3896200000	Klippon EB (Essential Box), Element dystansowy, Wysokość: 11.2 mm,
GTIN (EAN)	4008190850234	Szerokość: 10 mm, Głębokość: 20 mm, tworzywo: Stal, srebrny
Ilość	2 Szt.	
Typ	SP M6 30 MSZN	Wykonanie
Nr zam.	3896300000	Klippon EB (Essential Box), Element dystansowy, Wysokość: 11.2 mm,
GTIN (EAN)	4008190850241	Szerokość: 10 mm, Głębokość: 30 mm, tworzywo: Stal, srebrny
Ilość	2 Szt.	

Klucz z dwoma końcówkami



Zablokowanie i otwarcie drzwi obudowy możliwe jest za pomocą klucza rurkowego.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	KLIPPON QL KEY	Wykonanie
Nr zam.	2473930000	Klippon EB (Essential Box), Klucz, inne, tworzywo: tworzywo sztuczne
GTIN (EAN)	4050118485868	
Ilość	5 Szt.	