

## KEBIQL303020S2N0 AL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Nová řada krytů Klippon® EBi byla speciálně navržena pro použití v průmyslovém prostředí. Spolehlivě splňuje všechny požadavky pro použití v náročných podmínkách a vyznačuje se atraktivními výkonovými vlastnostmi. Cenově výhodné kryty z nerezové oceli umožňují velmi úspornou kalkulaci a jsou vhodné i pro projekty s omezeným rozpočtem. Kromě Klippon® EBi pro průmyslové aplikace existuje Klippon® EBx pro prostředí s nebezpečím výbuchu. Kryty se schválením cULus jsou k dispozici na vyžádání.

## Všeobecné objednací údaje

|                 |  |
|-----------------|--|
| Verze           | Klippon EBi QL (Essential Box industrial - Quarter Lock), Pouzdra, Výška: 300 mm, Šířka: 300 mm, Hloubka: 200 mm, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4301 (304), neošetřené, Stříbrná |
| Objednací číslo | <a href="#">8000090358</a>   |
| Typ             | KEBIQL303020S2N0 AL  |
| GTIN (EAN)      | 4064675855712  |
| Množství        | 1 ks   |

Datum vytvoření 12. května 2024 1:42:16 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## KEBIQL303020S2N0 AL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

|                |             |                     |             |
|----------------|-------------|---------------------|-------------|
| Hloubka        | 200 mm      | Hloubka (v palcích) | 7,874 inch  |
| Výška          | 300 mm      | Výška (v palcích)   | 11,811 inch |
| Šířka          | 300 mm      | Šířka (v palcích)   | 11,811 inch |
| Čistá hmotnost | 5 239,004 g |                     |             |

## Teploty

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Provozní teplota | -40 °C...85 °C |
|------------------|----------------|

## Všeobecné informace

|                          |  |                           |   |
|--------------------------|--|---------------------------|---|
| Materiál                 | Nerezavějící ocel 1.4301 (304)               | Materiál těsnění          | Chloropren  |
| Odolnost proti nárazu    |  | Poznámka: třída ochrany   | Krytí IP je zajištěno až po montáži na stěnu pomocí přiložených těsnicích podložek. |
|                          | Standardní verze 10 J                        |                           |   |
| Provedení povrchu        | neošetřené                                   | Provozní teplota, max.    | 85 °C   |
| Provozní teplota, min.   | -40 °C                                       | Připojení krytu           | Instalace skrz zadní stranu krytu   |
| Připojení víka           | Příchytka na čtvrt otáčky s dvojitou vložkou | Přírubová deska           | Ne  |
| Silikon                  | Ne   | Stupeň krytí              | IP66  |
| Tloušťka materiálu krytu | 1,5 mm                                       | Tloušťka materiálu skříně | 1,5 mm  |

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000261    | ETIM 7.0    | EC000261    |
| ETIM 8.0    | EC000261    | ETIM 9.0    | EC000261    |
| ECLASS 9.0  | 27-18-01-01 | ECLASS 9.1  | 27-18-92-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-18-01-01 | ECLASS 11.0 | 27-18-01-01 |
| ECLASS 12.0 | 27-18-01-01 | ECLASS 13.0 | 27-18-01-01 |

## Osvědčení

Schválení



## Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [EU Declaration of Conformity - Klippon EBi Empty Enclosures - DoC KEBI DE PS2650 220428 001ISS00](#)Technické údaje [CAD data – STEP](#)Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)

**KEBIQL303020S2N0 AL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergsstr. 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy



## KEBQL303020S2N0 AL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Instalační materiál



#### Integrace, rozšíření a přizpůsobení - dokonalý doplněk každé aplikace

Plně strukturovaná řada systémových příslušenství pro řadu krytů Klippon® TB umožňuje snadné přizpůsobení krytu ke splnění specifických požadavků jakékoliv aplikace.

#### Montážní hardwarové sady

K dispozici jsou montážní hardwarové sady pro rychlou a snadnou instalaci držáků na typové značky a dokumenty a krytů proti dešti.

#### Značky na konektory **Sada na připevňování štítků**

- **SD** je potřeba na připevnění plastového (Trafolyte) ID nebo typového štítku. Za pomoci této sady můžete připevnit ID nebo typový štítek přímo na víko krytu. Tato sada na připevňování štítků byla vyvinuta speciálně pro tento účel. Pouze tato sada zajistí provoz bez úniků do krytu nebo poškození štítku.

**Univerzální připevňovací sada - TPSD** byla vyvinuta k poskytnutí bezpečné a rychlé instalace např. držáků typových štítků, krytů proti dešti a držáků na dokumenty. Použitím této připevňovací sady zmenšíte riziko netěsností na úplné minimum.

### Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |   |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ             | LKSC M6X8 A2 TX30          | Verze   |
| Objednací číslo | <a href="#">4704960000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Souprava k upevnění, Výška: 11.3 mm, |
| GTIN (EAN)      | 4050118753196              | Šířka: 13.6 mm, Hloubka: 13.6 mm, Materiál: Nerezavějící ocel,  |
| Množství        | 500 ks                     | neošetřené, Stříbrná  |

### Dvojitý nástavec



Uzamykací prvek na dveřích krytu je možné zamknout a otevřít pomocí dvoustranného klíče.

### Všeobecné objednací údaje

|                 |                           |  |
|-----------------|---------------------------|--|
| Typ             | KLIPPON QL KEY            | Verze  |
| Objednací číslo | <a href="#">473930000</a> | Klippon EB (Essential Box), Klíč, Různé, Materiál: Plast |
| GTIN (EAN)      | 4050118485868             |  |
| Množství        | 5 ks                      |  |

## KEBQL303020S2N0 AL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Držák typového štítku

K dispozici je celá řada držáků štítků pro dobrou viditelnost označení, další štítky podle potřeby.



## Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |   |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ             | TPSDHA KEB 130X50 S4B R    | Verze   |
| Objednací číslo | <a href="#">6000075816</a> | Klippon EB (Essential Box), Pouzdra, Nýtované, Výška: 50 mm, Šířka: |
| GTIN (EAN)      | 4064675425366              | 171 mm, Hloubka: 16.5 mm, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4404        |
| Množství        | 1 ks                       | (316L), kartáčované, Stříbrná                                       |
| Typ             | TPSDHA KEB 100X25 S4B R    | Verze   |
| Objednací číslo | <a href="#">6000075818</a> | Klippon EB (Essential Box), Pouzdra, Nýtované, Výška: 25 mm, Šířka: |
| GTIN (EAN)      | 4064675425632              | 141 mm, Hloubka: 16.5 mm, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4404        |
| Množství        | 1 ks                       | (316L), kartáčované, Stříbrná                                       |

## Rozpěrka

Nerezové ocelové rozpěrky ve třech délkách pro zvětšení vzdálenosti montážními lištami nebo lištami DIN a zadní stěnou krytu.



## Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |   |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ             | SP M6 15 MSZN              | Verze   |
| Objednací číslo | <a href="#">6896100000</a> | Klippon EB (Essential Box), Rozpěrka, Výška: 11.2 mm, Šířka: 10 mm, |
| GTIN (EAN)      | 4008190857851              | Hloubka: 15 mm, Materiál: Ocel, Stříbrná                            |
| Množství        | 2 ks                       |   |
| Typ             | SP M6 30 MSZN              | Verze   |
| Objednací číslo | <a href="#">6896300000</a> | Klippon EB (Essential Box), Rozpěrka, Výška: 11.2 mm, Šířka: 10 mm, |
| GTIN (EAN)      | 4008190850241              | Hloubka: 30 mm, Materiál: Ocel, Stříbrná                            |
| Množství        | 2 ks                       |   |
| Typ             | SP M6 20 MSZN              | Verze   |
| Objednací číslo | <a href="#">6896200000</a> | Klippon EB (Essential Box), Rozpěrka, Výška: 11.2 mm, Šířka: 10 mm, |
| GTIN (EAN)      | 4008190850234              | Hloubka: 20 mm, Materiál: Ocel, Stříbrná                            |
| Množství        | 2 ks                       |   |

## KEBIOQL303020S2N0 AL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmuller.com

## Příslušenství

### Montážní desky



Montážní desky s otvory nebo bez, pro podélné nebo příčné upevnění montážních lišt DIN nebo jednotlivých komponentů přímo na montážní desku.

### Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |  |
|-----------------|----------------------------|--|
| Typ             | KEB MOPL 3030 S2N H        | Verze  |
| Objednací číslo | <a href="#">6000074316</a> | Klippon EB (Essential Box), Montážní deska, Výška: 240 mm, Šířka:    |
| GTIN (EAN)      | 4064675425267              | 240 mm, Hloubka: 1.5 mm, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4301 (304),   |
| Množství        | 1 ks                       | neošetřené, Stříbrná   |
| Typ             | GFSC M5X10 TX20 SET        | Verze  |
| Objednací číslo | <a href="#">6274150000</a> | Klippon EB (Essential Box), Upevňovací šroub, Výška: 13.3 mm, Šířka: |
| GTIN (EAN)      | 4050118063820              | 8.5 mm, Hloubka: 8.5 mm, Materiál: Ocel, galvanizovaná, pozinkovaný  |
| Množství        | 1 ks                       | a pasivovaný, Stříbrná   |
| Typ             | KEB MOPL 3030 MSZN         | Verze  |
| Objednací číslo | <a href="#">6000074171</a> | Klippon EB (Essential Box), Montážní deska, Výška: 240 mm, Šířka:    |
| GTIN (EAN)      | 4064675425168              | 240 mm, Hloubka: 1.5 mm, Materiál: Ocelové plechy, galvanizované,    |
| Množství        | 1 ks                       | Stříbrná   |

### Držáky dokumentů



Držáky na dokumenty pro správné skladování dokumentů v krytu.

### Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |  |
|-----------------|----------------------------|--|
| Typ             | DOHA KEB A6 S4B R          | Verze  |
| Objednací číslo | <a href="#">6000075807</a> | Klippon EB (Essential Box), Pouzdra, Nýtované, Výška: 95 mm, |
| GTIN (EAN)      | 4064675425359              | Hloubka: 20 mm, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4404, Stříbrná |
| Množství        | 1 ks                       |  |

## KEBIQL303020S2N0 AL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### Montážní podstavce



S využitím dalších dostupných montážních podstavců je možné kryty namontovat také vně krytu.

### Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |   |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ             | KEB MOFT SMALL S4 SET      | Verze   |
| Objednací číslo | <a href="#">6660200318</a> | Klippon EB (Essential Box), Montážní patka, Výška: 38 mm, Šířka: 55 |
| GTIN (EAN)      | 4064675275695              | mm, Hloubka: 10.5 mm, Materiál: Ocel, neošetřené, Stříbrná          |
| Množství        | 1 ks                       |   |