

**U-OS-PWEB-ES-RT-1000/5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Встроенную систему PROCON-WEB легко установить на u-OS через диспетчер приложений.

Для реализации оптимального решения ЧМИ на базе веб-интерфейса встроенная система PROCON-WEB располагает следующими отличительными особенностями:

- Управление пользователями на основании ролей и прав
- Комплексная аварийная сигнализация
- предварительно определенные элементы управления, такие как кнопки, ползунки, текстовые поля или области изображения
- мощные, более сложные элементы управления, такие как iframes, диаграммы, таблицы
- гибкое написание сценариев для максимальной универсальности
- Историческая функциональность для хранения и визуализации исторических данных
- соединение с контроллером через коммуникационный драйвер

**Основные данные для заказа**

Исполнение	ПО для визуализации, Платформа для исполняющей системы: u-OS compatible devices, Количество технологических параметров, макс.: 1000, Количество ЧМИ-устройств, макс.: 5
Номер для заказа	<a href="#">2941990000</a>
Тип	U-OS-PWEB-ES-RT-1000/5
Кол.	1 Шт.

## U-OS-PWEB-ES-RT-1000/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Масса нетто	0
-------------	---

## Требования к системе

Мин. необходимый объем памяти (ОЗУ)	0,1 GB	ОС	u-OS
Требуется минимальный объем диска	0,1 GB		

## Классификации

ETIM 6.0	EC001416	ETIM 7.0	EC001416
ETIM 8.0	EC001416	ETIM 9.0	EC001416
ECLASS 9.0	27-24-25-02	ECLASS 9.1	27-24-25-02
ECLASS 10.0	27-24-25-02	ECLASS 11.0	27-24-25-02
ECLASS 12.0	27-24-25-02	ECLASS 13.0	27-24-25-02

## Информация о лицензии

Лицензионное покрытие	Одноразовая лицензия	Тип лицензии	Лицензия на программное обеспечение
Лицензировано:	Идентификатор тикета WIBU	Количество технологических параметров, макс.	1 000

## Системные данные

Количество ЧМИ-устройств, макс.	5	Количество технологических параметров, макс.	1 000
ОС	u-OS	Платформа для исполняющей системы	u-OS compatible devices

## Характеристики использования

Платформа для исполняющей системы	u-OS compatible devices	Количество ЧМИ-устройств, макс.	5
Максимальное количество приводов	1	Проектируется:	PROCON-WEB Designer
Характеристики использования	Простые и сложные элементы управления, Тревожный, Исторический, Пользователь-Управление, Технологическое соединение через коммуникационные драйверы		

## Загрузки

Уведомление об изменении продукта	<a href="#">Release notes - u-OS App PROCON-WEB ES</a>
Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>