

PV CUXI16TXU1DXAXWXR2WW


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Fotovoltaikus erőművel összekapcsolás megbízható és biztonságos ipari kommunikációs eszközökkel.**

A fotovoltaikus projektek és az ipari kommunikáció terén szerzett széleskörű tapasztalatait ötvözte a Weidmüller, hogy létrehozza a fotovoltaikus kommunikációs dobozok e portfólióját. Ehhez a portfólióhoz 2 különböző termékínálatot fejlesztettünk ki:

- A „Premium” termékcsalád a legmasszívabb termékünk. Folyamatos csatlakozástechnikát kínál a backup teljesítményrendszerének köszönhetően. Ezáltal pedig egy megoldásban kínál Önnek megbízhatóságot és teljesítményt.
- Az új „Lite” termékcsalád a „Premium” verzió jelcsatlakozását kínálja a helyszínen, de kompakt verzióban.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Verzió | Fotovoltaikus egységek, Összeszerelt ház, Communication module, 230 V AC, Túlfeszültségvédelem I, Akkumulátoros, Áramfelügyelet, Felügyeleti komponensek, Feszültségfelügyelet, Határérték-felügyelet, Kommunikációs doboz, RJ45 |
| Rendelési szám | 8000101285 |
| Típus | PV CUXI16TXU1DXAXWXR2WW |
| GTIN (EAN) | 4099986191976 |
| Qty. | 1 Stück |

PV CUXI16TXU1DXAXWXR2WW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

| | | | |
|-------------|--------------|------------------|-------------|
| Mélység | 200 mm | Mélység (coll) | 7,874 inch |
| Magasság | 530 mm | Magasság (coll) | 20,866 inch |
| Szélesség | 430 mm | Szélesség (coll) | 16,929 inch |
| Nettó tömeg | 13 307,668 g | | |

DC vezetékfelügyelet

| | | | |
|---------------------|--|----------------------|------|
| Felügyeleti funkció | Ipari Ethernet menedzselhető switch RJ45 portokkal, Csatlakozás terepi eszközök és a SCADA között RS-485 használatával | Feszültségfelügyelet | Igen |
| Tápellátás | PRO ECO 72W 24V 3A akkumulátor | | |

DC villamos tulajdonságok

| | | | |
|---|---------------------|---------------------------------|---|
| Földelés | Közvetlenül a VPU-n | Névleges feszültség | 230 V |
| Túlfeszültség-védelem WIA RS485 oldal (vezetékfelügyelet) | Nem | Túlfeszültség-védelem, AC oldal | PU I 1+1 LCF 280 V/12,5 kA, segédérintkező nélkül |

Ház

| | | | |
|--------------------|----------------|-----------------|------|
| Felszerelés típusa | Falra szerelés | Védelmi osztály | IP65 |
|--------------------|----------------|-----------------|------|

Szabványok és előírások

| | |
|------------|-------------------------------------|
| Szabványok | IEC 61439-2 ed 3.0, EN 61439-2:2020 |
|------------|-------------------------------------|

Garancia

| | |
|--------|------|
| Időköz | 5 év |
|--------|------|

Ház

| | | | |
|--------------------|---|----------------|--------------|
| Felszerelés típusa | Falra szerelés | Ház kiegészítő | Rögzítőfülek |
| Szigetelőanyag | Polyester glass-fibre reinforced, Polycarbonate | | |

Túlfeszültség-védelem, DC oldal

| | |
|------------|-------------------------------------|
| Szabványok | IEC 61439-2 ed 3.0, EN 61439-2:2020 |
|------------|-------------------------------------|

Általános adatok

| | | | |
|-----------------------|---|------------|-------------------------------------|
| Installation location | Védett kültéri terület (a tengerszinttől mért távolság >1 km) | Szabványok | IEC 61439-2 ed 3.0, EN 61439-2:2020 |
| Védelmi osztály | IP65 | | |

PV CUXI16TXU1DXAXWXR2WW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002928 | ETIM 7.0 | EC002928 |
| ETIM 8.0 | EC003857 | ETIM 9.0 | EC003857 |
| ECLASS 9.0 | 22-57-92-03 | ECLASS 9,1 | 22-57-02-90 |
| ECLASS 10.0 | 22-57-02-90 | ECLASS 11.0 | 22-57-02-92 |
| ECLASS 12.0 | 22-57-02-92 | ECLASS 13.0 | 22-57-02-92 |

Tanúsítványok

Jóváhagyások



Letöltések

| | |
|-------------------------|--|
| Engineering Data | Thermal Report |
| Technical Documentation | Mechanical Drawing |
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |

PV CUXI16TXU1DXAXWXR2WW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok**