

RS VERT SUPPLY BLL_F-6A**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rozdělovač energie na lištu DIN

Více rozvaděčů energie v skřínce měřiče pro montážní liš-
tě TS 35

- 2pólové, barevně kódované
- 230 V, IP 30
- Pojistka chránící moduly 25kA

Všeobecné objednací údaje

Objednací číslo	8000118953
Typ	RS VERT SUPPLY BLL_F-6A
GTIN (EAN)	4099986990661
Množství	10 ks

RS VERT SUPPLY BLL_F-6A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	30 mm	Hloubka (v palcích)	1,181 inch
Výška	93,7 mm	Výška (v palcích)	3,689 inch
Šířka	17,9 mm	Šířka (v palcích)	0,705 inch
Čistá hmotnost	25 g		

Teploty

Skladovací teplota	-40...70 °C	Provozní teplota	-40...70 °C
Vlhkost při provozní teplotě	0... 85 % (bez kondenzace)		

Údaje o připojení

Konektory DPS, rozvod	BLL 5.08/03/180 (bez centrálního kolíku)	Napájecí zásuvné konektory	SL 5.08HC/03/180B (bez centrálního kolíku)
-----------------------	--	----------------------------	--

Jmenovité údaje

Stupeň krytí	IP30	Provozní napětí	230 V
Maximální proud na připojení rozvaděče	6 A		

Koordinace izolace (EN 60664-1)

Jmenovité napětí izolace	250 V AC	Kategorie přepětí	III
Závažnost znečištění	2	Test pulzního napětí (1,2/50 µs)	4 kV

Připojovací pole

Typ připojení	Zásuvné připojení Plug-in
---------------	---------------------------

Připojení napájení

Typ připojení	Zásuvné připojení Plug-in
---------------	---------------------------

Pojistky

Doba tavení	80 A²s	Jmenovitý vypínací výkon	25 kA
Voltage drop	170 mV		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002780	ETIM 7.0	EC002780
ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ECLASS 9.0	27-14-11-52	ECLASS 9.1	27-14-11-52
ECLASS 10.0	27-14-11-52	ECLASS 11.0	27-14-11-52
ECLASS 12.0	27-14-11-52	ECLASS 13.0	27-14-11-52

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Datum vytvoření 9. května 2024 20:21:54 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

RS VERT SUPPLY BLL_F-6A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [EU Declaration of Conformity](#)

Technické údaje [CAD data – STEP](#)

Uživatelská dokumentace [EN Data Sheet](#)

[DE Data Sheet](#)

Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)

RS VERT SUPPLY BLL_F-6A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

