


**RS VERT SUPPLY BLL\_F-6A****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

DIN energifördelare på skena

Multipel energifördelare i mätarskåpet för TS 35 monteringskena

- 2-stifts, färgkodad
- 230 V, IP 30
- Moduler för skydd av säkringar 25 kA

**Allmänna beställningsdata**

Art.nr.	<a href="#">8000118953</a>
Typ	RS VERT SUPPLY BLL_F-6A
GTIN (EAN)	4099986990661
Förp.	10 Stück

## RS VERT SUPPLY BLL\_F-6A

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	30 mm	Byggdjup (tum)	1,181 inch
Höjd	93,7 mm	Bygghöjd (tum)	3,689 inch
Bredd	17,9 mm	Byggbredd (tum)	0,705 inch
Nettovikt	25 g		

## Temperaturer

Lagertemperatur	-40...70 °C	Drifttemperatur	-40...70 °C
Fuktighet vid driftstemperatur	0... 85 % (ingen daggbildning)		

## Anslutningsdata

Fördelning ledarplattor stickanslutningar	BLL 5.08/03/180 (inget mittenstift)	Försörjningsstickanslutning	SL 5.08HC/03/180B (inget mittenstift)
---	-------------------------------------	-----------------------------	---------------------------------------

## Märkdata

Skyddsklass	IP30	Driftspänning	230 V
Max. ström per fördelaranslutning	6 A		

## Isolationskoordination (60664-1)

Märkisolationsspänning	250 V AC	Överspänningskategori	III
Nedsmuttningsgrad	2	Pulsspänningstest (1,2/50 µs)	4 kV

## Anslutningsfält

Anslutningstyp	Stickanslutning
----------------	-----------------

## Anslutning försörjning

Typ av anslutning	Stickanslutning
-------------------	-----------------

## Säkringsinsatser

Märkbrytförmåga	25 kA	Smältintegral	80 A²s
Spänningsfall	170 mV		

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002780	ETIM 7.0	EC002780
ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ECLASS 9.0	27-14-11-52	ECLASS 9.1	27-14-11-52
ECLASS 10.0	27-14-11-52	ECLASS 11.0	27-14-11-52
ECLASS 12.0	27-14-11-52	ECLASS 13.0	27-14-11-52

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Skapandedatum den 9 maj 2024 18:39:50 CEST

Katalogversion 04.05.2024 / Tekniska ändringar förbehållna

**RS VERT SUPPLY BLL\_F-6A****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Tekniska data****Nedladdningar**Godkännande/Certifikat/Dokument om  
överensstämmelse[EU Declaration of Conformity](#)

Teknikuppgifter Data

[CAD data – STEP](#)

Användardokumentation

[EN Data Sheet](#)[DE Data Sheet](#)

Kataloger

[Catalogues in PDF-format](#)

## RS VERT SUPPLY BLL\_F-6A

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Ritningar

