

RS VERT SUPPLY LSF-SMT_F-6A**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tragschienen-Energieverteiler

Mehrfach-Energieverteiler im Zählerschrank für die Tragschiene TS 35

- 2-polig, farbcodiert
- 230 V, IP 30
- Sicherungsmodule 25kA

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	8000118954
Typ	RS VERT SUPPLY LSF-SMT_F-6A
GTIN (EAN)	4099986990678
VPE	10 Stück

RS VERT SUPPLY LSF-SMT_F-6A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	23,7 mm	Tiefe (inch)	0,933 inch
Höhe	93,7 mm	Höhe (inch)	3,689 inch
Breite	17,9 mm	Breite (inch)	0,705 inch
Nettogewicht	23,2 g		

Temperaturen

Lagertemperatur	-40...70 °C	Betriebstemperatur	-40...70 °C
Feuchtigkeit bei Betriebstemperatur	0...85 % (keine Betauung)		

Anschluss Daten

Versorgungssteckverbinder	SL 5.08HC/03/180B (kein Mittelstift)	Verteilung Leiterplatten-Steckverbinder	LSF-SMT 5.08/03/180 (kein Mittelstift)
---------------------------	---	---	---

Bemessungsdaten

Schutzart	IP30	Betriebsspannung	230 V
Maximalstrom pro Verteileranschluss	6 A		

Isolationskoordination (EN 60664-1)

Bemessungsisolationsspannung	250 V AC	Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	2	Impulsspannungsprüfung (1,2/50 µs)	4 kV

Anschluss Feld

Abisolierlänge	10 mm	Art der Verbindung	PUSH IN
Klemmbereich, max.	1,5 mm ²	Klemmbereich, min.	0,13 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt max. AWG	AWG 14	Leiteranschlussquerschnitt min. AWG	AWG 28

Anschluss Versorgung

Art der Verbindung	Steckanschluss
--------------------	----------------

Sicherungseinsätze

Bemessungsausschaltvermögen	25 kA	Schmelzintegral	80 A ² s
Spannungsfall	170 mV		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002780	ETIM 7.0	EC002780
ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ECLASS 9.0	27-14-11-52	ECLASS 9.1	27-14-11-52
ECLASS 10.0	27-14-11-52	ECLASS 11.0	27-14-11-52
ECLASS 12.0	27-14-11-52	ECLASS 13.0	27-14-11-52

RS VERT SUPPLY LSF-SMT_F-6A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen



ROHS

Konform

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument

[EU Declaration of Conformity](#)

Engineering-Daten

[CAD data – STEP](#)

Anwenderdokumentation

[EN Data Sheet](#)

[DE Data Sheet](#)

Kataloge

[Catalogues in PDF-format](#)

RS VERT SUPPLY LSF-SMT_F-6A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

