

**U-OS-PWEB-ES-RT-10000/2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



El sistema PROCON-WEB integrado es fácil de instalar en u-OS a través del administrador de aplicaciones.

Para implementar la solución de HMI óptima basada en la web, el sistema PROCON-WEB integrado ofrece las siguientes características:

- Gestión de usuarios basada en roles y derechos
- Extenso sistema de alarmas
- controles predefinidos, como botones, controles deslizantes, campos de texto o áreas de imagen
- controles potentes y más complejos, como iframes, gráficos y tablas
- scripting flexible para la máxima flexibilidad
- Funcionalidad de historial para guardar y visualizar datos históricos
- conexión al control a través del controlador de comunicación

**Datos generales para pedido**

Versión	Software de visualización, Plataforma para sistema de tiempo de ejecución: u-OS compatible devices, Número de variables de procesos, máx.: 10000, Número de dispositivos HMI, máx.: 2
Código	<a href="#">2942040000</a>
Tipo	U-OS-PWEB-ES-RT-10000/2
Cantidad	1 Pieza

## U-OS-PWEB-ES-RT-10000/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

## Dimensiones y pesos

Peso neto	0
-----------	---

## Licencia de software

Cobertura de la licencia	Licencia única	Tipo de licencia	Licencia de software
Licencia concedida por	WIBU Ticket ID	Número de variables de procesos, máx.	10.000

## Requisitos del sistema

Memoria mínima necesaria (RAM)	0,1 GB	Se necesita un espacio mínimo en disco	0,1 GB
Sistema de funcionamiento	u-OS		

## Características del tiempo de ejecución

Plataforma para sistema de tiempo de ejecución	u-OS compatible devices	Número de dispositivos HMI, máx.	2
Número máximo de controladores	1	Proyectable por	PROCON-WEB Designer
Características de tiempo de ejecución	Controles simples y complejos, Notificación de alarmas, Histórico, Gestión de usuarios, Conexión de procesos mediante controladores de comunicación		

## Datos del sistema

Número de dispositivos HMI, máx.	2	Número de variables de procesos, máx.	10.000
Plataforma para sistema de tiempo de ejecución	u-OS compatible devices	Sistema de funcionamiento	u-OS

## Clasificaciones

ETIM 6.0	EC001416	ETIM 7.0	EC001416
ETIM 8.0	EC001416	ETIM 9.0	EC001416
ECLASS 9.0	27-24-25-02	ECLASS 9.1	27-24-25-02
ECLASS 10.0	27-24-25-02	ECLASS 11.0	27-24-25-02
ECLASS 12.0	27-24-25-02	ECLASS 13.0	27-24-25-02

## Descargas

Notificación de cambio de producto	<a href="#">Release notes - u-OS App PROCON-WEB ES</a>
Catálogo	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>