

IE-XM-ST/ST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Szerelősín kivezetés, ST csatoló kialakítás az IEC 61754-2 szerint

Általános rendelési adatok

Verzió	Tartósín kivezetés, optikai kábel, ST-ST csatlakozó, IP20
Rendelési szám	8808340000
Típus	IE-XM-ST/ST
GTIN (EAN)	4032248505920
Qty.	1 Stück

IE-XM-ST/ST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 27 g

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet -25 °C...70 °C

Általános adatok

1. csatlakozás	ST	2. csatlakozás	ST
Beillesztési veszteség	<0,15 dB	Dugaszolási ciklusok	750
Felszerelés típusa	TS 35	Ház fő anyaga	PA 66, UL 94: V-0
Konfiguráció	1 TE osztás mérete DIN 43880 szerint. insta-kompatibilis Szerelőkarima rögzítőkerettel	Szín	Világosszürke
Védelmi osztály	IP20	Árucikk leírása	ST-ST csatlakozó

Általános szabványok

Csatlakozó, standard IEC 61754-2

Besorolások

ETIM 6.0	EC000313	ETIM 7.0	EC000313
ETIM 8.0	EC000313	ETIM 9.0	EC000313
ECLASS 9.0	27-44-03-20	ECLASS 9.1	19-17-01-25
ECLASS 10.0	27-44-03-20	ECLASS 11.0	27-44-03-20
ECLASS 12.0	27-44-03-20	ECLASS 13.0	27-44-03-20

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Tanúsítványok

ROHS Megfelel

Letöltések


Approval/Certificate/Document of Conformity	GOST Approval
Engineering Data	CAD data – STEP
Tervezési adatok	Zuken E3.S
User Documentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN

IE-XM-ST/ST**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok****Méretrajz**

IE-XM-ST/ST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Kivezetés jelölő



Jelölők a Weidmüller sorkapocssín-kivezetéseinek feliratozó paneljéhez.

Előnyei:

- fehér
- üres
- a feliratlapon

Általános rendelési adatok

Típus	IE-DM
Rendelési szám	6813500000
GTIN (EAN)	4032248513345
Qty.	50 Stück