

IE-S-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Csatlakozó doboz, kialakítása a SnapIn dugaszolható csatlakozók, 6. változat, az IEC 61076-3-106 szerint, műanyag

Általános rendelési adatok

Verzió	Csatlakozódugó, Csatlakozódoboz, IP67, Cat.6A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010), 6. változat IEC 61076-3-106 szerint
Rendelési szám	8808370000
Típus	IE-S-IP67
GTIN (EAN)	4032248505951
Qty.	1 Stück

IE-S-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 90 g

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet -40 °C...70 °C

Általános adatok

Dugaszolási ciklusok	750	Felszerelés típusa	Padlóra szerelt, Szabadon lógó csatlakozásokhoz, Falra szerelés
Ház fő anyaga	PA 66, UL 94: V-0	Konfiguráció	Felcsavarozható csatlakozódoboz a következőkkel: RJ45-modul és IDC-csatlakozás
Szín	Világosszürke	Vezetékezés	EIA/TIA T568 A, EIA/TIA T568 B
Védelmi osztály	IP67		

RJ45-modul műszaki adatai

Vezetékezés EIA/TIA T568 A, EIA/TIA T568 B

Általános szabványok

Csatlakozó, standard IEC 61076-3-106 Var. 6 Tanúsítvány sz. (DNV) TAE00003EW

Besorolások

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9,1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

IE-S-IP67**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Műszaki adatok****Letöltések**Approval/Certificate/Document of
Conformity[GOST Approval](#)

Engineering Data

[CAD data – STEP](#)

User Documentation

[MAN IE GUIDE DE](#)[MAN IE GUIDE EN](#)

Katalógusok

[Catalogues in PDF-format](#)

Kiadványok

[FL FIELDWIRING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)

IE-S-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok

Méretrajz



IE-S-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Készletek - RJ45

SnapIn dugaszolható csatlakozók az IEC 61076-3-106 6. változat szerint, műanyag, RJ45-ös betéttel



Általános rendelési adatok

Típus	IE-P-IP67	Verzió
Rendelési szám	6808380000	Csatlakozódugó, Dugó, IP67, Cat.6A / Class E _A (ISO/IEC 11801
GTIN (EAN)	4032248505968	2010), 6. változat IEC 61076-3-106 szerint
Qty.	1 Stück	

... moduláris dugaszoló csatlakozókhoz

**Préselő szerszám WE és DEC rendszerű moduláris dugaszolható csatlakozókhoz**

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén
- Három funkció egy szerszámban

Általános rendelési adatok

Típus	TT 8 RS MP 8	Verzió
Rendelési szám	6202800000	Présszerszámok, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz
GTIN (EAN)	4032248512072	
Qty.	1 Stück	