

IE-S-IP67**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Anslutningsdosa, utförande för stickkontakt SnapIn var.6
enligt IEC 61076-3-106 i plast

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Anslutningsstickpropp, Anslutningsdosa, IP67, Cat.6 _A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010), Variant 6 enligt IEC 61076-3-106
Art.nr.	8808370000
Typ	IE-S-IP67
GTIN (EAN)	4032248505951
Förp.	1 Stück

Skapandedatum den 1 juni 2024 03:40:57 CEST

Katalogversion 18.05.2024 / Tekniska ändringar förbehållna

IE-S-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt 90 g

Temperaturer

Drifttemperatur -40 °C...70 °C

Allmänna data

Färgkod	ljusgrå	Kapslingsmaterial	PA 66, UL 94: V-0
Koppling	EIA/TIA T568 A, EIA/TIA T568 B	Monteringstyp	Floor-mounted, för friliggande anslutningar, Vägghmontering
Skyddsklass	IP67	Stickcykler	750
Uppbyggnad	Anslutningsdosa skruvfastsättning inkl. RJ45-modul med IDC-teknik		

Allmänna standarder

Certifikat-nr (DNV) TAE00003EW Kontaktdon Norm IEC 61076-3-106 var. 6

Tekniska data (RJ45 modul)

Koppling EIA/TIA T568 A, EIA/TIA T568 B

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse

[GOST Approval](#)

Teknikuppgifter Data

[CAD data – STEP](#)

Användardokumentation

[MAN IE GUIDE DE](#)
[MAN IE GUIDE EN](#)

Kataloger

[Catalogues in PDF-format](#)

Broschyrer

[FL FIELDWIRING EN](#)
[PI PROFINET CABLING EN](#)
[PI PROFINET CABLING EN](#)

Skapandedatum den 1 juni 2024 03:40:57 CEST

Katalogversion 18.05.2024 / Tekniska ändringar förbehållna

IE-S-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ritningar

Profilritning



IE-S-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Pressverktyg för stickanslutningsmoduler

**Pressverktyg för modulära stickkontakter system WE och DEC**

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningsmöjlighet vid eventuell felmanövrering
- tre funktioner i ett verktyg

Allmänna beställningsdata

Typ	TT 8 RS MP 8	Artikelbeteckning
Art.nr.	9202800000	Pressverktyg, Crimpverktyg för kontakter
GTIN (EAN)	4032248512072	
Förp.	1 Stück	

Set - RJ45

SnapIn stickkontakt enligt IEC 61076-3-106 var.6 i plast inkl. RJ45-insats



Allmänna beställningsdata

Typ	IE-P-IP67	Artikelbeteckning
Art.nr.	8808380000	Anslutningsstickpropp, Stickkontakt, IP67, Cat.6 _A / Class E _A (ISO/IEC
GTIN (EAN)	4032248505968	11801 2010), Variant 6 enligt IEC 61076-3-106
Förp.	1 Stück	