

## THM PV 85/54 TR


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



UV-strålning orsakar omfattande stress och åldrande av plast i utomhustillämpningar.

Våra nya THM Pv-dekaler står emot denna inverkan och är extremt hållbara i utomhusmiljöer.

Våra TABPACK-PV har en kompakt design. De är tryckta varningsdekaler, som bör vara en del av basutrustningen i en professionell solcellskonstruktion.

Fördelar i korthet:

- Vädermotstånd testat enligt ISO DIN EN ISO 4892-2:2013 tabell 3, förfarande A cykel 1 vid 5000 timmar
- Individuellt märkt med M-Print® PRO
- Enkel och snabb utskrift med THM MultiMark

## Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	ClipCard, Apparatmärkning, 54 x 85 mm, transparent
Art.nr.	<a href="#">2969120000</a>
Typ	THM PV 85/54 TR
GTIN (EAN)	4099986783775
Förp.	450 Stück
Förpackning	Rulle

## THM PV 85/54 TR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	0,05 mm	Byggdjup (tum)	0,002 inch
Höjd	54 mm	Bygghöjd (tum)	2,126 inch
Bredd	85 mm	Byggbredd (tum)	3,346 inch
Nettovikt	100 g		

## Allmänna data

Antal per rulle	450	Bredd	85 mm
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Färgkod	transparent
Halogener	Ja	Limma	Polyakrylatlim
Material	Vinylfilm	Märkningsmetod	Termotransfer
Skrivna tecken	utan	Teckenfältets storlek	85 x 53.6 mm
Temperaturområde för användning max. -50 °C		Temperaturområde för användning min. 110 °C	

## Ledar- och kabelmärkning

Halogener	Ja
-----------	----

## Apparatmärkning

Halogener	Ja
-----------	----

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**THM PV 85/54 TR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Ritningar**

