

TS35X7.5 ST K71

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció



A kép illusztráció

A Klippon® K készülékház sorozat rendszertartozékai lehetővé teszi, hogy a ház könnyen hozzáigazítható legyen az összes alkalmazás specifikus igényhez.

- DIN TS 35 és TS15 sínek
- Rögzítőlemezek
- Zsanérok
- Fali tartó

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Verzió | Sín, TS 35, TS 35 x 7,5, Szélesség: 260 mm, aljzattal, Acél, galvanizált ónbevonat, passzívált |
| Rendelési szám | 8866120000 |
| Típus | TS35X7.5 ST K71 |
| GTIN (EAN) | 4050118652697 |
| Qty. | 20 Stück |

TS35X7.5 ST K71

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | | | |
|-------------|---------|------------------|-------------|
| Mélység | 7,5 mm | Mélység (coll) | 0,295 inch |
| Magasság | 35 mm | Magasság (coll) | 1,378 inch |
| Szélesség | 260 mm | Szélesség (coll) | 10,236 inch |
| Nettó tömeg | 106,5 g | | |

Tartozékok általános információi

| | | | |
|------------------|--------------------------------------|----------------|------|
| Anyag | Acél | Anyagvastagság | 1 mm |
| Felületi minőség | galvanizált ónbevonat, passzívált | | |

Általános információ

| | | | |
|---------------------|--------------------------------------|----------------|--------------|
| Anyag | Acél | Anyagvastagság | 1 mm |
| Felületi minőség | galvanizált ónbevonat, passzívált | Szabványok | DIN EN 60715 |
| Telepítési útmutató | Közvetlen rögzítés | | |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001285 | ETIM 7.0 | EC001285 |
| ETIM 8.0 | EC001285 | ETIM 9.0 | EC001285 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-06-02 | ECLASS 9,1 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-02 | ECLASS 11.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-06-02 | ECLASS 13.0 | 27-40-06-02 |

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Letöltések

| | |
|------------------|--|
| Engineering Data | CAD data – STEP |
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |

TS35X7.5 ST K71

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Csavarok



A sorkapcsoktól vagy a tartozékoktól függően különböző csavartípusokat kínálunk kiegészítő elemként vagy cserelakatrészként.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | FKSC M5X8 D9/SW2.5 | Verzió |
| Rendelési szám | 6295900000 | SAK sorozat, Imbuszcsavar, Csavarok, Pólusszám: 1 |
| GTIN (EAN) | 4008190133337 | |
| Qty. | 50 Stück | |