

JPO 24VDC 2X0.2A M12S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Weidmüller är nu en av branschens ledande internationella leverantörer av kontaktdon. En viktig stöttepelare i denna produktfamilj är de runda kontaktdonen, som Weidmüller säljer under produktnamnet SAI. Vid utvecklingen av SAI-produkterna har Weidmüllers ingenjörer alltid koncentrerat sig på att uppnå rationella, kostnadseffektiva installationskoncept och har – i samarbete med de stora användarna – försett marknaderna med väl genomtänkta produkter som blir till standarder vad det gäller funktionalitet och kvalitet runt hela världen. Ett exempel är produktfamiljen Jackpac®. Dessa moduler är vattentäta signalomvandlare.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	JACKPAC, Nivåomvandlare, Märkstyrspänning: 18...24...30 V DC , Märkkopplingsspänning: 3...33 V DC
Art.nr.	8929960000
Typ	JPO 24VDC 2X0.2A M12S
GTIN (EAN)	4032248706013
Förp.	1 Stück

JPO 24VDC 2X0.2A M12S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Höjd	14,4 mm	Bygghöjd (tum)	0,567 inch
Bredd	36 mm	Byggbredd (tum)	1,417 inch
Nettovikt	50 g		

Temperaturer

Drifttemperatur	-20 °C...60 °C
-----------------	----------------

Ingång

Märkstyrspänning	18...24...30 V DC
------------------	-------------------

Styrsida

Märkstyrspänning	18...24...30 V DC	Märkstyrström	7 mA DC
------------------	-------------------	---------------	---------

Utgång

Kopplingsspänning, max.	3...33 V DC
-------------------------	-------------

Belastningssida

Märkkopplingsspänning	3...33 V DC	Märkkopplingsström	200 mA
-----------------------	-------------	--------------------	--------

Isolationskoordinater

Märkspänning	32 V	Nedsmuttningsgrad	2
Överspänningskategori	I	Skyddsklass	IP67

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001134	ETIM 7.0	EC001134
ETIM 8.0	EC001134	ETIM 9.0	EC001134
ECLASS 9.0	19-17-92-90	ECLASS 9.1	27-21-91-90
ECLASS 10.0	19-17-92-90	ECLASS 11.0	19-17-90-90
ECLASS 12.0	19-17-90-90	ECLASS 13.0	19-17-90-90

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1b05ef5c-aeab-43a7-8ce0-9a79e97b9996

Viktig hänvisningstext

Produktinformation	Length of connected cable smaller than 30m
--------------------	--

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Skapandedatum den 9 maj 2024 18:06:02 CEST

Katalogversion 04.05.2024 / Tekniska ändringar förbehållna

JPO 24VDC 2X0.2A M12S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Nedladdningar

Kataloger

[Catalogues in PDF-format](#)

JPO 24VDC 2X0.2A M12S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ritningar

