

## V-TEST

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



## V-TEST

- Testutrustning för kontroll av skyddsfunktionerna hos det jackbara överspänningsskyddet i serierna: PU I, PU II och VSPC
- Apparat för tillämpning av normen IEC 62305 (periodisk provning)
- Praktiskt instrument med integrerad batterisats för mätningar på plats.
- Resultatvisning via LCD-display
- Tvåspråkig meny
- Inklusive skyddsväska och nätdel
- Intuitiv användarhandledning på tyska och engelska

V-TEST är ett kompakt, bärbart testdon för jackbart överspänningsskydd VARITECTOR (VSPC) och överspänningsskydd för energimatning, PU I och PU II.

Med testdonet kan Weidmüllers överspänningsskydd kontrolleras för skyddsfunktionen enligt de kontrollintervall, som anges i IEC62305-3 (DIN VDE 0185 Teil3). På en display med bakgrundsbelysning visas mätresultatet med "ok" eller "ej ok".

## Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Åsk- och överspänningsskydd, Provutrustning
Art.nr.	<a href="#">8951860000</a>
Typ	V-TEST
GTIN (EAN)	4032248743100
Förp.	1 Stück

## V-TEST

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	65 mm	Byggdjup (tum)	2,559 inch
Höjd	230 mm	Bygghöjd (tum)	9,055 inch
Bredd	122 mm	Byggbredd (tum)	4,803 inch
Nettovikt	1 331 g		

## Temperaturer

Lagertemperatur	0 °C...40 °C	Drifttemperatur	0 °C...40
-----------------	--------------	-----------------	-----------

## Allmänna data

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Färgkod	svart
Skyddsklass	IP20		

## Tekniska data provinstrument

Batterisats	8 NiMH med 2600 mA	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0
Mätområde	U < 1000 V / I = 1 mA	Spänningsförsörjning	100...240 V AC

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002495	ETIM 7.0	EC002495
ETIM 8.0	EC002495	ETIM 9.0	EC002495
ECLASS 9.0	27-20-11-14	ECLASS 9.1	27-20-11-14
ECLASS 10.0	27-20-11-14	ECLASS 11.0	27-20-11-14
ECLASS 12.0	27-20-11-14	ECLASS 13.0	27-20-11-14

## Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	71e97bb7-979f-4330-94c0-20c629bb05e3

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

## Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	<a href="#">EU Konformitätserklärning / EU Declaration of Conformity</a>
Användardokumentation	<a href="#">Instruction sheet</a>
Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschyrer	