

M-D-STRIPAX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Feindrähtige und massive Leiter mit PVC-, Teflon (PTFE)- und Silikon-Isolationen
- Keine Beschädigung des Leiters durch spezielle Formmesser
- Kein Aufspießen der Einzelleiter
- Messereinsätze ohne viel Aufwand austauschbar
- Sämtliche Einsätze für ein Gehäuse
- Führungsstege in den Messerkassetten erleichtern das richtige Positionieren des Leiters im Werkzeug

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Werkzeuge, Abisolier- und Schneidwerkzeug
Best.-Nr.	9001280000
Typ	M-D-STRIPAX
GTIN (EAN)	4008190011215
VPE	1 Stück

M-D-STRIPAX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	16 mm	Tiefe (inch)	0,63 inch
Höhe	135 mm	Höhe (inch)	5,315 inch
Breite	82 mm	Breite (inch)	3,228 inch
Nettogewicht	122 g		

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Abisolierwerkzeug bis 1 mm ² für PVC/Silicon
---------------------	--

Abisolierwerkzeuge

Abisolierbereich AWG, max.	18 AWG	Abisolierbereich AWG, min.	28 AWG
Abisolierbereich, min.	0,08 mm ²	Abisolierlänge, max.	7 mm
Kabeltyp	feindrähtige u. massive Lei- ter mit PVC-Isolation	Leiteranschlussquerschnitt, max.	1 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, min.	0,08 mm ²	Leiterdurchmesser, max.	1,3 mm
Leiterdurchmesser, min.	0,3 mm		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002109	ETIM 7.0	EC002109
ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ECLASS 9.0	21-04-37-06	ECLASS 9.1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-37-06	ECLASS 11.0	21-04-37-06
ECLASS 12.0	21-04-37-06	ECLASS 13.0	21-04-37-06

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	

M-D-STRIPAX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Anwendungsbeispiel



M-D-STRIPAX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Zubehör / Ersatzteile



- Feindrähtige und massive Leiter mit PVC-, Teflon (PTFE)- und Silikon-Isolationen
- Keine Beschädigung des Leiters durch spezielle Formmesser
- Kein Aufspießen der Einzelleiter
- Messereinsätze ohne viel Aufwand austauschbar
- Sämtliche Einsätze für ein Gehäuse
- Führungsstege in den Messerkassetten erleichtern das richtige Positionieren des Leiters im Werkzeug

Allgemeine Bestelldaten

Typ	MEHA KP WS M-D-SPX	Ausführung
Best.-Nr.	9006970000	Zubehör, Messersatz
GTIN (EAN)	4032248363711	
VPE	1 Stück	
Typ	MEHA KP GN M-D-SPX	Ausführung
Best.-Nr.	9003620000	Zubehör, Messersatz
GTIN (EAN)	4008190130527	
VPE	1 Stück	
Typ	MEHA KP BL M-D-SPX	Ausführung
Best.-Nr.	9003630000	Zubehör, Messersatz
GTIN (EAN)	4008190094256	
VPE	1 Stück	
Typ	MEHA KP RT M-D-SPX	Ausführung
Best.-Nr.	9003610000	Zubehör, Messersatz
GTIN (EAN)	4008190058272	
VPE	1 Stück	
Typ	MEHA KP GE M-D-SPX	Ausführung
Best.-Nr.	9003600000	Zubehör, Messersatz
GTIN (EAN)	4008190140274	
VPE	1 Stück	
Typ	MEHA KP SW M-D-SPX	Ausführung
Best.-Nr.	9003640000	Zubehör, Messersatz
GTIN (EAN)	4008190020507	
VPE	1 Stück	